

UO 30-60/80

Socle, ouvert

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle - Hauteur 30 cm.



- Pour systèmes avec surch. et à eau renouvelée (G 8066 et PG 8067)
- Peut être vissé sur le lave-vaisselle
- Hauteur 30, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Code EAN: 4002516853299 / Numéro de matériel: 12611920 /

Ancien Numéro de matériel: 67376119D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
Catégorie de produit	
Installation sous plan ouverte	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	330
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	620
Poids net en kg	6,43
Poids brut en kg	7,76