

UO 30-60/80

Socle, ouvert

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle - Hauteur 30 cm.



- Pour systèmes avec surch. et à eau renouvelée (G 8066 et PG 8067)
- Peut être vissé sur le lave-vaisselle
- Hauteur 30, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Code EAN: 4002516853299 / Numéro de matériel: 12611920 /

Ancien Numéro de matériel: 67376119D

| Famille produit | |
|----------------------------------------------|------|
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Lave-vaisselle à surchauffeur | • |
| Accessoires | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8099 | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 407 | • |
| Catégorie de produit | |
| Installation sous plan ouverte | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 330 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 560 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 620 |
| Poids net en kg | 6,43 |
| Poids brut en kg | 7,77 |