

DEF-80  
Dessus inox  
pour les appareils à encastrer.



- Disponible en inox et en blanc
- Hauteur 1,5, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Code EAN: 4002516855187 / Numéro de matériel: 12614930 /  
Ancien Numéro de matériel: 67216009D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Accessoires pour appareils encastrables	•
Matériel d'installation	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Tôle galvanisée, blanc lotus
Couleur	Blanc lotus
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	72
Dimension extérieure, largeur brute en mm	610
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	704
Poids net en kg	4,27
Poids brut en kg	5,72