

DGC 7845 HCX Pro

Four vapeur combiné compact s. poignée av raccord eau froide et eaux usées cuisson vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde sans fil et HydroClean.



- Grand écran tactile, capteur de mouvement – M Touch+ MotionReact
- Résultats d'exception – technologie de vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux – cuisson combinée
- Miele@home – Appareil compatible réseau Wi-Fi + Mix & Match
- Nettoyage facile – HydroClean et enceinte de cuisson inox



Code EAN: 4002516843214 / Numéro de matériel: 12650250 / Ancien Numéro de matériel: 23784598EU3

Modèle	
Couleur de l'appareil	Pearlbeige
Modèle et design	
Four vapeur combiné	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Production de vapeur externe	•
Capteur climatique	•
Possibilité de réglage individuel de l'humidité pour la cuisson combinée	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Mix & Match	•
Thermosonde	sans fil
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Cuisson vapeur	•
Cuisson combinée	•
Cuisson combinée avec chaleur tournante +	•
Cuisson combinée avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson combinée avec Multigril	•
Cuisson sous vide	•
Cuisson intensive	•
Turbogrill	•
Gril	•
Gril éco	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Spécial gâteaux	•
Chaleur tournante Eco	•
Cuisson vapeur Eco	•
Décongélation	•
Plat à rôtir Gourmet	•
Réchauffer	•
Chauffer des assiettes	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Fonctions spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch

DGC 7845 HCX Pro

Four vapeur combiné compact s. poignée av raccord eau froide et eaux usées
cuisson vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde sans fil et HydroClean.



Code EAN: 4002516843214 / Numéro de matériel: 12650250 /
Ancien Numéro de matériel: 23784598EU3

Capteur de mouvement MotionReact	•
MotionReact : allumage de l'éclairage lorsqu'on se trouve à proximité	•
MotionReact : affichage si on se trouve à proximité	•
MotionReact : suppression du signal sonore en cas d'approche	•
MotionReact : détection des façades de meuble	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Bandeau relevable motorisé	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson inox avec structure tramée	•
Résistance de gril rabattable	•
Production de vapeur externe	•
HydroClean	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme d'entretien Rinçage	•
Programme de séchage de l'enceinte	•
Verrouillage rapide pour la grille de récupération	•
Supports de gradins amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
DualSteam	•
Générateur vapeur, puissance en kW	3,30
DirectWater plus	•

DGC 7845 HCX Pro

Four vapeur combiné compact s. poignée av raccord eau froide et eaux usées
cuisson vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde sans fil et HydroClean.

Code EAN: 4002516843214 / Numéro de matériel: 12650250 /
Ancien Numéro de matériel: 23784598EU3

Filtre de vidange

•

Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide

•

Sécurité Oubli

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Système de refroidissement des vapeurs

•

Verrouillage des touches

•

Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l

47

Nombre de niveaux d'introduction

3

Dimensions d'appareil (l x h p) en mm

595 x 456 x 569

Marquage des niveaux d'introduction

•

Ouverture de porte

inf.

Éclairage de l'enceinte

BrilliantLight

Températures du mode Four classique min. en °C

30

Températures du mode Four classique max. en °C

230

Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C

40

Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C

100

Largeur de la niche min. en mm

560

Largeur de la niche max. en mm

568

Hauteur de la niche min. en mm

450

Hauteur de la niche max. en mm

452

Profondeur de la niche en mm

550

Largeur des appareils en mm

595

Hauteur de l'appareil en mm

455,5

Profondeur de l'appareil en mm

568,5

Poids en kg

40,2

Puissance totale de raccordement en kW

3,40

Tension en V

230

Fréquence en Hz

50

Protection par fusible en A

16

Nombre de phases

1

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m

2,0

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m

3,0

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

Accessoires fournis

Plaque de cuisson multi-usages avec
PerfectClean HUBB 71

1

Grille de cuisson avec PerfectClean HBBR 71

1

Rail coulissant FlexiClips avec PerfectClean HFC 71 (paire)

1

Thermosonde sans fil

1

Grilles de support amovibles (paire)

1

Plats de cuisson vapeur en inox perforés

2

Plats de cuisson vapeur en inox non perforés

1

Nettoyant HydroClean

1

Pastilles détartrantes

2

DGC 7845 HCX Pro

Four vapeur combiné compact s. poignée av raccord eau froide et eaux usées
cuisson vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde sans fil et HydroClean.



Code EAN: 4002516843214 / Numéro de matériel: 12650250 /
Ancien Numéro de matériel: 23784598EU3

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

