

G 5433 SC Front Excellence
Lave-vaisselle posable
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Confort, résultats optimaux et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort
- Économisez jusqu'à 50 % d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele



Code EAN: 4002516833581 / Numéro de matériel: 12652720 /
Ancien Numéro de matériel: 21543318F

Type	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Façade CleanSteel Inox antitrace
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Blanc
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	B
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,64
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	64
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,40
Durée du programme ECO en minutes	199
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	44
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Options de lavage	
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•

G 5433 SC Front Excellence
Lave-vaisselle posable
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516833581 / Numéro de matériel: 12652720 /
Ancien Numéro de matériel: 21543318F

Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	ExtraComfort P
Nombre de couverts	14
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	880
Profondeur de la niche en mm	600
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	600
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	119,5
Poids net en kg	54,5
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Accessoires fournis	
1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)	•
Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial	•

G 5433 SC Front Excellence
Lave-vaisselle posable
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)