

## Guard M1

Doté d'un équipement Premium pour les plus hautes exigences.

forte puiss. d'asp. | filtre AirClean | accessoire intégré | réglable en hauteur



- Rétention des poussières de 99,99 %\* grâce au filtre AirClean
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans\*\*
- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Rayon d'action supp., moins de changements de prises : 11 m de rayon d'action
- Touche Mode : puissance d'aspiration facilement adaptée à vos besoins
- Compartiment pratique avec accessoires en trois parties pour plus de confort
- Design élégant et icônes LED lumineuses

\* Selon CEI 62885-2:2021

\*\* Par rapport à la brosse pour parquet Parquet Twister SBB300-3

Code EAN: 4002516833802 / Numéro de matériel: 12654180 / Ancien Numéro de matériel: 41VWF642CE

<b>Modèle</b>	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Guard M1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SVWF6
<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Jaune orangé
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Touche MODE
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique de taille moyenne, HES
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	11
Longueur câble en m	7,5
<b>Système de filtration</b>	
Type sac aspirateur	HyClean Pure CO
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	77
Largeur en mm	496
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,3
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	•