

FN 4322 C

Congélateur posable

avec NoFrost, SideOpen et box XXL pour un grand confort.



- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Plus de place pour aliments à congeler très grands – Box XXL
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée
- Congélation rapide et délicate des aliments – SuperFrost
- Agrandissement flexible de l'espace de congélation – VarioRoom



Code EAN: 4002516840596 / Numéro de matériel: 12665170 / Ancien Numéro de matériel: 37432234EU1

| | |
|---|----------------------------|
| Catégorie d'appareil | |
| Congélateur | • |
| Modèle | |
| Appareil posable | • |
| Ouverture de porte | droite |
| Charnière de porte interchangeable | • |
| Design | |
| Coloris de la carrosserie | Blanc |
| Couleur de la façade | Blanc |
| Confort d'utilisation | |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| Dispositif d'ouverture de porte | SideOpen |
| Commande | |
| Panneau de commande | SensorTouch |
| Réglage au degré près | Température de congélation |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non |
| SuperFrost | • |
| Nombre de zones de température | 1 |
| Mode Shabbat | • |
| Mode Fête | • |
| Partie congélation/zone de congélation | |
| Nombre tiroirs de congélation | 5 |
| dont box XXL | 1 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | C |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 142,00 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,38 |
| Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Alarme de porte sonore | • |
| Alarme sonore pour la température de la zone de congélation | • |
| Alarme de porte visuelle | • |
| Alarme visuelle pour la température | • |
| Indication de coupure de courant pour la zone de congélation | • |
| FrostProof | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur des appareils en mm | 597 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 1455 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 675 |
| Poids en kg | 56,3 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 200 |
| Volume total utile en l | 200 |
| Durée de conservation en cas de panne en h | 16 |
| Capacité de congélation en kg/24 h | 16,00 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | B |

FN 4322 C

Congélateur posable

avec NoFrost, SideOpen et box XXL pour un grand confort.



Code EAN: 4002516840596 / Numéro de matériel: 12665170 /

Ancien Numéro de matériel: 37432234EU1


| | |
|--|---------------------|
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW | 35 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1300 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,1 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |

Accessoires fournis


Bac à glaçons

•


FN 4322 C
 Congélateur posable
 avec NoFrost, SideOpen et box XXL pour un grand confort.



FN4322C, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, FN4822D, FN4824C, installation (footnote*) (installation drawings)



K4323FD, K4323ED, K4323DD, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote*)