


RP 1150

Socle, roulant

pour appareils de 1.150 mm, incl. tôle de fond sans perf. pour vidange au sol.



- Convient pour appareils à 1 porte d'& une largeur de 1.150 mm
- Roulettes pour avancer la machine en cas de maintenance
- Uniquement pour appareils avec pompe de vidange
- Accès facilité pour l'& entretien

Code EAN: 4002516854890 / Numéro de matériel: 12680180 /

Ancien Numéro de matériel: 69253011D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

Accessoires

PLW 8617

Catégorie de produit

Base/socle

Caractéristiques produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

100

Dimension extérieure, largeur nette en mm

990

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

1150

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

160

Dimension extérieure, largeur brute en mm

1035

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

1185

Poids net en kg

33,70

Poids brut en kg

36,00