

PWD 7121 [DT-S-2001]

Laveur-désinfecteur SlimLine, à une porte, avec séchage à l'air chaud, pompe de vidange.



- Rendement/Charge :
66 instruments rotatifs ou
66 systèmes d'aspiration
- 160 sets d'instruments et plateaux
peuvent également être traités
- Utilisation flexible des
compléments pour instruments
dentaires de Miele
- Possibilités de réglage pour
trois bidons de 5 l max. pour
produits chimiques
- Efficace – pompage performant
avec la pompe à vitesse variable

Code EAN: 8051520023057 / Numéro de matériel: 12731210 /
Ancien Numéro de matériel: 62712101NWE

Design et modèle	
Modèle	Posable, 1 porte rabattable émaillée
Gamme	SlimLine
Type de chauffage	Électricité
Vue de devant/Vue de dos	Acier inoxydable
Parois latérales	Inox
Installation unique ou en linéaire	•
Forme étroite	•
Nombre de niveaux de lavage	3
Chargement par chariot de chargement	•
Verrouillage de porte électrique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
Application	
Convient aux cabinets de chirurgie dentaire	•
Capacité	
Plateaux par charge [nombre]	24
Aspiration par charge [nombre]	66
Instruments avec lumen par charge [nombre]	66
Sets d'instruments par charge [nombre]	160
Charge maximale en kg	60
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	750
Volume utile de la cuve en l	252
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Écran couleur entièrement tactile
Possibilité de programmation	Librement programmable
Programmes [nombre]	10
Emplacements libres de programme [nombre]	20
Commande de valeur AO	•
Enregistrement de la valeur AO	•
Détection en cas de panne de programme	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,40
Puissance totale de raccordement en kW	10,10
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	4,00
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Eau déminéralisée [nombre]	1

PWD 7121 [DT-S-2001]

Laveur-désinfecteur SlimLine, à une porte, avec séchage à l'air chaud, pompe de vidange.



Code EAN: 8051520023057 / Numéro de matériel: 12731210 /

Ancien Numéro de matériel: 62712101NWE

Pression d'écoulement requise en kPa	100 - 600
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	0,70
Pompe de vidange [DN]	25
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Dispositif de séchage	
Type de chauffage du dispositif de séchage	Électricité
Puissance de ventilation en m³/h	130
Réglage de température par paliers de 1 °C	0-130
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0 - 60
Classe de filtre Hepa	H14
Classe de filtration du filtre HEPA (DIN EN 1822) en %	99,99
Durée de vie du filtre HEPA en h	1000
Puissance de chauffe électrique en kW	4,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1940
Dimension extérieure, largeur nette en mm	650
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	700
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2110
Dimension extérieure, largeur brute en mm	945
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	840
Cuve, hauteur en mm	717
Cuve, largeur en mm	570
Cuve, profondeur en mm	617
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	850
Poids net en kg	251
Poids brut en kg	260
Charge au sol maximale en N/m²	958
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique LpA pour le lavage et le séchage selon DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	4,75
Programmes	
Désinfection thermique	•
Équipement	
2 pompes de dosage à membrane intégrées pour produits liquides	•
Pompes de dosage intégrées supplémentaires	2
Condenseur de vapeur	•
Contrôle du volume de dosage	•
Contrôle du bras de lavage	•
Interface pour la traçabilité	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Identification automatique de chariot	•
Support de charge – couplage direct	•
Séchage à air chaud intégré	•
Service Cloud Miele	•
Possibilité de réglage pour les produits chimiques (3 x 5 l)	•

PWD 7121 [DT-S-2001]

Laveur-désinfecteur SlimLine, à une porte, avec séchage à l'air chaud, pompe de vidange.



Code EAN: 8051520023057 / Numéro de matériel: 12731210 /
Ancien Numéro de matériel: 62712101NWE

Cuve en inox de haute qualité (1.4404/316L), électropoli	•
Socle à roulettes SlimLine	•
Pompe à vitesse variable	•
Éclairage de la cuve	•
Possibilités de raccordement	
Interface Ethernet	•
Wi-Fi	•
Interface USB	•
Arrêt en pic de charge / Gestion de l'énergie	•
Normes, labels et marquages	
CE 0051	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN ISO 15883-5	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
EN 14971	•
EN 62366	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•