

PDR 908 ROP [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, Little Giants, chauffage électrique avec programmes particulièrement courts. Puissance ??en 52 minminutes.



- Volume du tambour 130.00 l, capacité de charge 8.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Connectivité durable grâce au Wi-Fi

Code EAN: 4002516870517 / Numéro de matériel: 12751620 /
Ancien Numéro de matériel: 52908462F

Design et modèle

Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui

Application

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•

Performances

Puissance d'évaporation maximale en l/h	6 l
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,42
Durée de programme en min.	42
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	42
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	37

Commande

Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle

PDR 908 ROP [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, Little Giants, chauffage électrique avec programmes particulièrement courts. Puissance ??en 52 minminutes.



Code EAN: 4002516870517 / Numéro de matériel: 12751620 /
Ancien Numéro de matériel: 52908462F

Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N~ 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	6,14
Puissance totale de raccordement en kW	6,40
Protection par fusible en A	10
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~ 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	2,99
Puissance totale de raccordement en kW	3,24
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3~ 230V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	6,14
Puissance totale de raccordement en kW	6,40
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	717
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	51,5
Poids brut en kg	57
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	0,76
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Principe de fonctionnement	Évacuation
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•

PDR 908 ROP [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, Little Giants, chauffage électrique avec programmes particulièrement courts. Puissance ??en 52 minminutes.



Code EAN: 4002516870517 / Numéro de matériel: 12751620 /
Ancien Numéro de matériel: 52908462F

Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge / Gestion de l'énergie (option)	•
Wi-Fi	•
Module LAN (option)	•
WiFiConn@ct	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•