

PDR 908 HP P [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur, Little Giants
à consommation d'énergie très réduite et courtes durées de cycle. Charge 8.0 kg.



- Volume du tambour 130.00 l, capacité de charge 8.0 kg
- 50 % de consommation d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation*
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Connexion moderne via Wi-Fi

* Les sèche-linge à pompe à chaleur consomment jusqu'à 50 % d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation chauffés électriquement.

Code EAN: 4002516870807 / Numéro de matériel: 12751710 /
Ancien Numéro de matériel: 52908161F

Design et modèle	
Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Gamme	Performance Plus
Façade	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogloss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	3 l
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,17
Durée de programme en min.	77
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	77
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	67
Commande	
Type de commande	M Touch Flex

PDR 908 HP P [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur, Little Giants
à consommation d'énergie très réduite et courtes durées de cycle. Charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516870807 / Numéro de matériel: 12751710 /
Ancien Numéro de matériel: 52908161F

Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance totale de raccordement en kW	1,44
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	777
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	71,0
Poids brut en kg	77
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,60
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique sans entretien	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO ₂ e	0,45
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•

PDR 908 HP P [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur, Little Giants

à consommation d'énergie très réduite et courtes durées de cycle. Charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516870807 / Numéro de matériel: 12751710 /
Ancien Numéro de matériel: 52908161F

Sèche-linge Wi-Fi

•

Module LAN (option)

•

WiFiConn@ct

•

Normes, labels et marquages

CE

•

VDE

•

VDE-CEM

•

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

DEEE

•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•