

## PWD 8682 [DC5]

Laveurs-désinfecteurs

avec raccordement eau déminéralisée, doseur produits liquides et séchage EcoDry.



- Perf./charge p. ex. 44 instr. rotatifs ou 44 systèmes d'aspiration
- Performance/Charge, ex.8 compléments à mailles ou 48 spéculums
- Sécurité – Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
- Confort d'utilisation maximal avec écran couleur tactile M Touch Flex
- Dispositif de séchage – EcoDry
- Connectivité de série via Wi-Fi.

Code EAN: 4002516883678 / Numéro de matériel: 12798430 /  
Ancien Numéro de matériel: 62868206NWE

<b>Design et modèle</b>	
Modèle	Appareil posable, encastrable, fin
Gamme	ExpertLine
Coloris du bandeau	Noir
Habillage extérieur	Inox
Encastrable	•
Couvercle	Inox
Nombre de niveaux de lavage	2
AutoClose – Verrouillage de porte automatique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
<b>Application</b>	
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux cabinets dentaires	•
Convient aux cabinets médicaux	•
Convient aux cabinets de chirurgie ambulatoire	•
<b>Capacité</b>	
Complément à mailles DIN par charge [nombre]	8
Spéculums gynécologiques par charge [nombre]	48
Kits CMI par charge [nombre]	1-2
Kits ophtalmologiques par charge [nombre]	8
Kits AN par charge [nombre]	2-3
Sabots de bloc OP par charge [nombre]	28
Aspiration par charge [nombre]	44
Instruments avec lumen par charge [nombre]	44
Instruments rotatifs par charge [nombre]	44
<b>Performances</b>	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	145,00
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	40
Heures de fonctionnement testées	15000
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	19
Température de rinçage maximale en °C	93
<b>Miele MOVE</b>	
Miele MOVE Connect (en option)	•
Miele MOVE MedDent+ (en option)	•
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Flex
Approbation de la charge directement via l'écran	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	23
Emplacements libres de programme [nombre]	5
Commande de valeur AO	•
Détection en cas de panne de programme	•

PWD 8682 [DC5]

Laveurs-désinfecteurs

avec raccordement eau déminéralisée, doseur produits liquides et séchage EcoDry.



Code EAN: 4002516883678 / Numéro de matériel: 12798430 /

Ancien Numéro de matériel: 62868206NWE

Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	9,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	2,50
Puissance totale de raccordement en kW	3,30
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,70
Pompe de refoulement VEP pour eau déminéralisée (option)	•
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	598
Cuve, hauteur utile en mm	520
Cuve, largeur utile en mm	530
Poids net en kg	72
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve, profondeur du panier supérieur en mm	474
Cuve, profondeur du panier inférieur en mm	520
Poids brut en kg	79
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1220
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	5,40
<b>Équipement</b>	
Contrôle du volume de dosage	•
Interface pour la traçabilité (option)	•

PWD 8682 [DC5]

Laveurs-désinfecteurs

avec raccordement eau déminéralisée, doseur produits liquides et séchage EcoDry.

Code EAN: 4002516883678 / Numéro de matériel: 12798430 /

Ancien Numéro de matériel: 62868206NWE

Interface SAV	•
Composants complets (option)	•
<b>Programmes</b>	
Vario TD Intensif	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr 4 paniers	•
Vario TD Instr 6 paniers	•
Vario TD Instr 8 paniers	•
Conteneur Vario TD	•
Vario TD AN	•
Vario TD CMI	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD ORL Optique	•
Ophtalmologie	•
Ophta-Tray A207	•
Biberons	•
Sabots de bloc OP	•
Ustensiles de soin	•
Universel	•
Rinçage eau froide	•
<b>Équipement</b>	
1 doseur/porte pour produit de rinçage	•
1 pompe de dosage pour détergents liquides	•
1 pompe de dosage pour agents neutralisants	•
Canne d'aspiration pour bidon 10–20 l (option)	•
Canne d'aspiration confort DC5	•
Condenseur de vapeur	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Contrôle du bras de lavage	•
Séquences tutorielles	•
Éclairage de chambre	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Support de charge – couplage direct	•
Technologie EcoDry	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
Sigle VDE (sécurité électrique)	•
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Classe de dispositif médical UE IIb	•

PWD 8682 [DC5]

Laveurs-désinfecteurs

avec raccordement eau déminéralisée, doseur produits liquides et séchage EcoDry.



Code EAN: 4002516883678 / Numéro de matériel: 12798430 /  
Ancien Numéro de matériel: 62868206NWE

Possibilités de raccordement	
Wi-Fi	•
Interface Ethernet (option)	•
Normes, labels et marquages	
EN 61010-1	•