

## PLW 8683 CD [U DC5 LAN]

Laveur

avec doseur de produits liquides et séchage à l'air chaud DryPlus.



- Performance/charge par ex. 128flacons de laboratoire
- Flexibles et simples – Supports de charge modulaires et système EasyLoad
- Confort d'utilisation maximal avec écran couleur tactile M Touch Flex
- Sécurité – Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
- Séchage à l'air chaud efficace – #DryPlus#Z
- Connectivité de série via Wi-Fi ou Ethernet

Code EAN: 4002516884187 / Numéro de matériel: 12799620 /  
Ancien Numéro de matériel: 6286C312NWE

<b>Design et modèle</b>	
Modèle	Appareil posable, encastrable, large, avec couvercle
Modèle	Appareil encastrable, 90 cm MD
Gamme	ExpertLine
Coloris du bandeau	Noir
Habillage extérieur	Inox
Porte vitrée	•
Encastrable	•
Couvercle	Sans couvercle
Nombre de niveaux de lavage	2
AutoClose – Verrouillage de porte automatique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
<b>Application</b>	
Convient aux laboratoires	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit par charge [nombre]	64
Tubes à essai par charge [nombre]	196
Flacons de laboratoire par charge [nombre]	128
Pipettes par charge [nombre]	98
<b>Performances</b>	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	145,00
Heures de fonctionnement testées	15000
Température de rinçage maximale en °C	93
<b>Miele MOVE</b>	
Miele MOVE Connect (en option)	•
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	20
Emplacements libres de programme [nombre]	10
Détection en cas de panne de programme	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	9,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ

## PLW 8683 CD [U DC5 LAN]

Laveur

avec doseur de produits liquides et séchage à l'air chaud DryPlus.



Code EAN: 4002516884187 / Numéro de matériel: 12799620 /

Ancien Numéro de matériel: 6286C312NWE

Puissance de chauffe électrique en kW	2,50
Puissance totale de raccordement en kW	3,30
Protection par fusible en A	16

### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,70
Pompe de refoulement VEP pour eau déminéralisée (option)	•
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Aquasécurité

### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	820
Dimension extérieure, largeur nette en mm	898
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	595
Cuve, hauteur utile en mm	520
Cuve, largeur utile en mm	530
Poids net en kg	94

### Dispositif de séchage

Dispositif de séchage intégré	•
Ventilateur en kW	0,30
Batterie de chauffe en kW	2,20
Puissance de ventilation en m <sup>3</sup> /h	60
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-120
Classe de filtre Hepa	H14
Classe de filtration du filtre Hepa (selon la norme DIN EN 1822) en %	99,99
Durée de vie du filtre HEPA en h	200

### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1095
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	800
Cuve, profondeur du panier supérieur en mm	474
Cuve, profondeur du panier inférieur en mm	520
Poids brut en kg	108
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1220

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	5,40

### Programmes

Standard	•
Intensif	•

PLW 8683 CD [U DC5 LAN]

Laveur

avec doseur de produits liquides et séchage à l'air chaud DryPlus.

Code EAN: 4002516884187 / Numéro de matériel: 12799620 /

Ancien Numéro de matériel: 6286C312NWE

<b>Équipement</b>	
Pompes de dosage intégrées supplémentaires (option)	•
Contrôle du volume de dosage	•
Interface SAV	•
Composants complets (option)	•
<b>Programmes</b>	
Extra court	•
Universel	•
Anorganica	•
Organica	•
Agar	•
Injecteur+	•
Pipettes	•
Plastiques	•
Huile	•
Hygiène 93/10	•
Pasteuriser	•
Rinçage eau froide	•
Rinçage eau déminéralisée	•
<b>Équipement</b>	
1 pompe de dosage pour détergents liquides	•
1 pompe de dosage pour agents neutralisants	•
Pompe de dosage intégrée supplémentaire 5–10 l (option)	•
Canne d'aspiration pour bidon 10–20 l (option)	•
Canne d'aspiration confort DC5	•
Condenseur de vapeur	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Contrôle du bras de lavage	•
Séquences tutorielles	•
Éclairage de chambre	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Support de charge – couplage direct	•
DryPlus	•
Réservoir de sel dans le fond de la cuve	•
Possibilité de réglage pour les produits chimiques (3 x 5 1/2 x 10 l)	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
EasyLoad	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
Sigle VDE (sécurité électrique)	•
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface Wi-Fi/Ethernet	•

PLW 8683 CD [U DC5 LAN]

Laveur

avec doseur de produits liquides et séchage à l'air chaud DryPlus.



Code EAN: 4002516884187 / Numéro de matériel: 12799620 /

Ancien Numéro de matériel: 6286C312NWE

#### Normes, labels et marquages

EN 61010-1