

G 5612 SCi Active  
Lave-vaisselle intégré  
la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- Un séchage parfait – le séchage AutoOpen de Miele
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Économisez jusqu'à 50 % d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele
- Aménagement flexible des paniers au quotidien – paniers Comfort
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose



Code EAN: 4002516908340 / Numéro de matériel: 12852070 /  
Ancien Numéro de matériel: 21561257F

| Type                                                                            |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lave-vaisselle intégrables                                                      | •                                    |
| Lave-vaisselle 60 cm                                                            | •                                    |
| Design                                                                          |                                      |
| Coloris du bandeau                                                              | Inox CleanSteel                      |
| Type de bandeau de commande                                                     | Panneau droit                        |
| Type de commande                                                                | Touche de sélection de progr.        |
| Écran                                                                           | Affichage à 7 segments à 3 positions |
| Couleur de l'écran                                                              | Jaune                                |
| Confort                                                                         |                                      |
| Affichage du temps restant                                                      | •                                    |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance                                          | •                                    |
| Contrôle de fonctionnement                                                      | Écran                                |
| Efficacité et durabilité                                                        |                                      |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)                                           | A                                    |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de                      | 6,0                                  |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)        | 8,2                                  |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh                                 | 0,54                                 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh        | 54                                   |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,30                                 |
| Durée du programme ECO en minutes                                               | 258                                  |
| Classe d'émission sonore                                                        | B                                    |
| EcoPower Technology                                                             | •                                    |
| Hygiène testée                                                                  | •                                    |
| Raccordement à l'eau chaude                                                     | •                                    |
| Demi-charge                                                                     | •                                    |
| Qualité du résultat                                                             |                                      |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée                                                 | •                                    |
| Séchage AutoOpen                                                                | •                                    |
| BrilliantGlassCare                                                              | •                                    |
| Programmes de lavage                                                            |                                      |
| QuickPowerWash                                                                  | •                                    |
| ECO                                                                             | •                                    |
| Automatic                                                                       | •                                    |
| Intensif 75 °C                                                                  | •                                    |
| Fragile                                                                         | •                                    |
| Options de lavage                                                               |                                      |
| Programme Express                                                               | •                                    |
| Extra propre                                                                    | •                                    |
| Séchage +                                                                       | •                                    |
| Aménagement des paniers                                                         |                                      |
| Rangement des couverts                                                          | Tiroir à couverts                    |
| Support pour tasses FlexCare                                                    | 1                                    |

## G 5612 SCi Active

Lave-vaisselle intégré

la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux



Code EAN: 4002516908340 / Numéro de matériel: 12852070 /


Ancien Numéro de matériel: 21561257F

|                                                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aménagement des paniers                                                                              | Comfort |
| Nombre de couverts                                                                                   | 14      |
| <b>Sécurité</b>                                                                                      |         |
| Système AquaSécurité                                                                                 | •       |
| Sécurité enfants                                                                                     | •       |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                                                                   |         |
| Largeur minimale de la niche en mm                                                                   | 600     |
| Largeur maximale de la niche en mm                                                                   | 600     |
| Hauteur minimale de la niche en mm                                                                   | 805     |
| Hauteur maximale de la niche en mm                                                                   | 870     |
| Profondeur de la niche en mm                                                                         | 570     |
| Largeur des appareils en mm                                                                          | 598     |
| Hauteur de l'appareil en mm                                                                          | 805     |
| Profondeur de l'appareil en mm                                                                       | 570     |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm                                                         | 116,5   |
| Poids net en kg                                                                                      | 44,7    |
| Puissance totale de raccordement en kW                                                               | 2,00    |
| Tension en V                                                                                         | 230     |
| Protection par fusible en A                                                                          | 10      |
| Nombre de phases                                                                                     | 1       |
| Norme de fréquence électrique                                                                        | 50      |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm                                                              | 1,50    |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm                                                           | 1,50    |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m                                                     | 1,70    |
| Poids min. du panneau d'habillage en kg                                                              | 3,0     |
| Poids max. du panneau d'habillage en kg                                                              | 10,0    |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]                                    | 9,0     |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]                                    | 19,0    |
| <b>Accessoires fournis</b>                                                                           |         |
| Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial | •       |

G 5612 SCi Active

Lave-vaisselle intégré

la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)