

G 5868 SCVi XXL Active Plus E  
Lave-vaisselle totalement intégrable XXL  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Confort, résultats optimaux et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort
- Économisez jusqu'à 50 % d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele



Code EAN: 4002516908524 / Numéro de matériel: 12852270 /  
Ancien Numéro de matériel: 21586862F

<b>Type</b>	
Lave-vaisselle totalement intégrable	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
<b>Design</b>	
Coloris du bandeau	Inox
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Blanc
<b>Confort</b>	
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran, sonore
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,30
Durée du programme ECO en minutes	258
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
<b>Options de lavage</b>	
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•

G 5868 SCVi XXL Active Plus E  
Lave-vaisselle totalement intégrable XXL  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516908524 / Numéro de matériel: 12852270 /  
Ancien Numéro de matériel: 21586862F

<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	ExtraComfort P
Nombre de couverts	14
<b>Sécurité</b>	
Système AquaSécurité	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	45,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	14,0
<b>Accessoires fournis</b>	
1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)	•
Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial	•

G 5868 SCVi XXL Active Plus E  
Lave-vaisselle totalement intégrable XXL  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)