

## G 7090 SCVi AutoDos FF

Lave-vaisselle totalement intégrable

idéal dans le cas d'une installation en hauteur avec la solution FrontFit



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Un séchage parfait – le séchage AutoOpen de Miele
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Confort, résultats optimaux et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort



Code EAN: 4002516908593 / Numéro de matériel: 12852350 /  
Ancien Numéro de matériel: 21709062F

### Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
--	--

### Type

Lave-vaisselle totalement intégrable	•
Lave-vaisselle 60 cm	•

### Design

Coloris du bandeau	Inox
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touches prog.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•

### Confort

Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•

### Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•

### Qualité du résultat

Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•

G 7090 SCVi AutoDos FF

Lave-vaisselle totalement intégrable

idéal dans le cas d'une installation en hauteur avec la solution FrontFit



Code EAN: 4002516908593 / Numéro de matériel: 12852350 /

Ancien Numéro de matériel: 21709062F

<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Extra silencieux 39 dB(A)	•
Nettoyage machine	•
Rinçage du sel	•
<b>Options de lavage</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	ExtraComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
<b>Sécurité</b>	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50

## G 7090 SCVi AutoDos FF

Lave-vaisselle totalement intégrable

idéal dans le cas d'une installation en hauteur avec la solution FrontFit




Code EAN: 4002516908593 / Numéro de matériel: 12852350 /  
Ancien Numéro de matériel: 21709062F

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	14,0
<b>Accessoires fournis</b>	
1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•

G 7090 SCVi AutoDos FF

Lave-vaisselle totalement intégrable

idéal dans le cas d'une installation en hauteur avec la solution FrontFit



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing), FrontFit