

## PWM 927 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 27 kg.



Code EAN: 4002516927716 / Numéro de matériel: 12886670 /

Ancien Numéro de matériel: 51927013EU

### Design et modèle

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modèle                                                     | Chargement frontal |
| Gamme                                                      | Performance Plus   |
| Façade                                                     | Inox               |
| Coloris du bandeau                                         | Inox               |
| Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg | 27,0               |
| Rapport de remplissage                                     | 1:9                |
| Capacité de chargement en kg                               | 27,0               |
| Volume du tambour en l                                     | 240                |
| Ouverture de porte [Ø] en mm                               | 415                |
| Angle d'ouverture de porte en degrés                       | 180                |
| Charnière de porte                                         | droite             |
| Verrouillage de porte automatique                          | •                  |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence    | •                  |
| Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox                     | •                  |

### Application

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Adaptés pour les hôtels et restaurants                            | • |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements de soin    | • |
| Convient au Facility Management                                   | • |
| Convient au nettoyage des textiles                                | • |
| Convient aux laveries et aux pressings                            | • |
| Convient à l'artisanat                                            | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours                  | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres                       | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches                       | • |
| Convient aux hôpitaux                                             | • |
| Convient aux campings                                             | • |
| Convient aux clubs de sport                                       | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Convient pour l'industrie pétrochimique                           | • |
| Convient pour l'industrie agro-alimentaire                        | • |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances           | • |
| Convient pour les organismes publics/sociaux                      | • |

### Performances

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Efficacité sur les virus vérifiée                                            | •     |
| Hygiène contrôlée                                                            | •     |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide         | 7,40  |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide   | 0,22  |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude         | 7,30  |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude | 0,06  |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide                       | 201,0 |

- Volume du tambour Aérogliss 240 l, charge maximale 27.0 kg
- 19 % de consommation d'eau en moins, 40 % de consommation d'énergie en moins\*
- Temps de séchage raccourci grâce à BoostSpin
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

\* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

## PWM 927 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 27 kg.



Code EAN: 4002516927716 / Numéro de matériel: 12886670 /

Ancien Numéro de matériel: 51927013EU

|                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l       | 322,2 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide                                                   | 5,90  |
| Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh | 6,28  |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide                                                      | 57    |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude                                                         | 197,9 |
| Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l       | 323,4 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude                                                   | 1,61  |
| Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh | 2,05  |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude                                                      | 47    |
| Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide                                   | 193,5 |
| Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide                             | 4,48  |
| Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide                                                  | 42    |
| Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude                                   | 190,2 |
| Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude                             | 0,58  |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO                                | 34    |
| Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min                  | 57    |
| Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min                  | 48    |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en %                                                                    | 46    |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %                                                                    | 41    |
| Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %                                                       | 10    |
| Vitesse d'essorage en tr/min.                                                                                  | 1100  |
| Facteur g                                                                                                      | 541   |
| Heures de fonctionnement testées                                                                               | 30000 |

### Commande

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Type de commande                                               | M Touch Pro Plus    |
| Possibilité de programmation                                   | Programmation libre |
| Préconfiguration spécifique au client possible                 | •                   |
| Départ différé max. en h                                       | Sélection libre     |
| Affichage du temps restant                                     | •                   |
| Affichage de déroulement de programme                          | •                   |
| Langues d'affichage paramétrables                              | •                   |
| Sélection facile de la langue                                  | •                   |
| Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme | •                   |

## PWM 927 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 27 kg.

Code EAN: 4002516927716 / Numéro de matériel: 12886670 /

Ancien Numéro de matériel: 51927013EU

| Programmes base/groupes act.                                              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Programmes de base                                                        | •                          |
| Programmes pour l'hôtellerie et la restauration                           | •                          |
| Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés | •                          |
| Programmes pour le Facility Management                                    | •                          |
| Programmes pour le nettoyage des textiles                                 | •                          |
| Programmes pour les laveries et les pressings                             | •                          |
| Programmes pour les artisans                                              | •                          |
| Programmes pour les pompiers et les services de secours                   | •                          |
| Programmes pour les haras/centres équestres/écuries                       | •                          |
| Programmes pour les universités, les crèches et les écoles                | •                          |
| Programmes pour les hôpitaux                                              | •                          |
| Programmes pour les campings                                              | •                          |
| Programmes pour les clubs de sport                                        | •                          |
| Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness    | •                          |
| Dosage                                                                    |                            |
| Bac à produits                                                            | 4 compléments              |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]                         | 12                         |
| Détection de jauge vide                                                   | •                          |
| Raccordement électr. standard                                             |                            |
| Type de chauffage                                                         | Électrique                 |
| Raccordement électrique                                                   | 3N AC 400V 50HZ            |
| Puissance de chauffe en kW                                                | 24,00                      |
| Puissance totale de raccordement en kW                                    | 25,60                      |
| Protection par fusible en A                                               | 50                         |
| Variante de tension possible 1                                            |                            |
| Raccordement électrique                                                   | 3N AC 400V 60HZ            |
| Puissance de chauffe en kW                                                | 24,00                      |
| Puissance totale de raccordement en kW                                    | 25,60                      |
| Protection par fusible en A                                               | 50                         |
| Raccordement à l'eau/vidange                                              |                            |
| Eau dure (option) [nombre]                                                | 2 x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Vanne de vidange                                                          | DN 70                      |
| Dimensions et poids                                                       |                            |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm                                 | 1646                       |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm                                 | 1090                       |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm                              | 1226                       |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm                                 | 1793                       |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm                                 | 1365                       |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm                              | 1425                       |
| Poids net en kg                                                           | 643,0                      |
| Poids brut en kg                                                          | 700                        |
| Charge au sol maximale en N                                               | 8993                       |
| Valeurs d'émissions                                                       |                            |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste                         | 73 dB(A) re 20 µPa         |
| Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h                               | 4,70                       |

## PWM 927 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 27 kg.

Code EAN: 4002516927716 / Numéro de matériel: 12886670 /

Ancien Numéro de matériel: 51927013EU

| Équipement                                                        |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Essorage préalable breveté                                        | •   |
| Traitement des lavettes                                           | •   |
| Contrôle anti-balourd                                             | •   |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel                             | •   |
| Rinçage désinfectant                                              | •   |
| Nervures d'entraînement efficaces                                 | •   |
| EcoSpeed                                                          | •   |
| BoostSpin                                                         | •   |
| Surveillance de la température                                    | •   |
| Point de prélèvement du bain lessiviel                            | •   |
| Contrôle de capacité automatique+                                 | •   |
| Débitmètre (option)                                               | •   |
| Socle avec pesée intégrée (option)                                | •   |
| Ajouter du linge                                                  | •   |
| Sélection de programme via cadre couleur                          | •   |
| Essorage haute vitesse efficace                                   | •   |
| Bouton d'arrêt d'urgence                                          | •   |
| Accessoires indépendants de l'appareil                            | •   |
| Possibilités de raccordement                                      |     |
| Monnayeur (option)                                                | •   |
| Interface optique pour l'accès SAV                                | •   |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)              | •   |
| Recyclage de l'eau (option)                                       | •   |
| LAN                                                               | •   |
| Wi-Fi                                                             | •   |
| Boîtier de connexion                                              | •   |
| Capacités                                                         |     |
| Masques respiratoires [nombre]                                    | 19  |
| Casques de protection [nombre]                                    | 6   |
| Combinaisons [nombre]                                             | 4   |
| Survestes [nombre]                                                | 6   |
| Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre] | 3   |
| Couettes synthétiques [nombre]                                    | 3   |
| Oreillers synthétiques [nombre]                                   | 6   |
| Couettes plumes [nombre]                                          | 3   |
| Oreillers plumes [nombre]                                         | 6   |
| Torchons, 22 g [nombre]                                           | 620 |
| Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]                          | 142 |
| Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]                          | 123 |
| Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]                     | 225 |
| Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]                     | 159 |
| Couvertures d'été pour chevaux [nombre]                           | 4   |
| Normes, labels et marquages                                       |     |
| CE                                                                | •   |
| VDE-CEM                                                           | •   |
| VDE                                                               | •   |
| Protection contre les projections d'eau IP X4                     | •   |

PWM 927 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 27 kg.



Code EAN: 4002516927716 / Numéro de matériel: 12886670 /

Ancien Numéro de matériel: 51927013EU

DEEE

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•