

PWM 935 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 35 kg.



- Volume du tambour Aérogliss 320 l, charge maximale 35.0 kg
- 19 % de consommation d'eau en moins, 40 % de consommation d'énergie en moins*
- Temps de séchage raccourci grâce à BoostSpin
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

Code EAN: 4002516927822 / Numéro de matériel: 12886810 /

Ancien Numéro de matériel: 51935013EU

Design et modèle

Modèle	Chargement frontal
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	35,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	35,0
Volume du tambour en l	320
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•

Application

Adaptés pour les hôtels et restaurants	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

Performances

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,22
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	7,50
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	262,5

PWM 935 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 35 kg.



Code EAN: 4002516927822 / Numéro de matériel: 12886810 /

Ancien Numéro de matériel: 51935013EU

Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	422,3
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	7,60
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	7,95
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	61
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	261,6
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	427,3
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	2,16
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh	2,59
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	242,0
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	5,30
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	41
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	243,6
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,76
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	37
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min	59
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	51
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	14
Vitesse d'essorage en tr/min.	1060
Facteur g	502
Heures de fonctionnement testées	30000

Commande

Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Sélection facile de la langue	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•

PWM 935 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 35 kg.

Code EAN: 4002516927822 / Numéro de matériel: 12886810 /

Ancien Numéro de matériel: 51935013EU

Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les campings	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Dosage	
Bac à produits	4 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	30,00
Puissance totale de raccordement en kW	31,60
Protection par fusible en A	63
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	30,00
Puissance totale de raccordement en kW	31,60
Protection par fusible en A	63
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1646
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1275
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1793
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1365
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1425
Poids net en kg	658,0
Poids brut en kg	715
Charge au sol maximale en N	9458
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	71 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	6,10

PWM 935 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 35 kg.

Code EAN: 4002516927822 / Numéro de matériel: 12886810 /

Ancien Numéro de matériel: 51935013EU

Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Surveillance de la température	•
Point de prélèvement du bain lessiviel	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Socle avec pesée intégrée (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Recyclage de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	26
Casques de protection [nombre]	10
Combinaisons [nombre]	6
Survestes [nombre]	9
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	4
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Torchons, 22 g [nombre]	800
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	184
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	159
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	292
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	206
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	5
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•

PWM 935 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec robinet prélèvement de bain lessiviel – programmation libre. Charge 35 kg.



Code EAN: 4002516927822 / Numéro de matériel: 12886810 /

Ancien Numéro de matériel: 51935013EU

DEEE

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•