

Triflex HX3 Plus Aqua

Aspirateur balai sans fil

puissance d'aspiration élevée | jusqu'à 140 min d'autonomie | détection de revêtement de sol | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister : nettoyage en profondeur et lumière à 360° pour une propreté visible
- Absorption de la poussière de >99,99 %* pour un nettoyage complet et hygiénique
- Mode Boost : pour un nettoyage plus rapide des zones très sales
- Durée de cycle : 140 min*** avec une batterie lithium-ion VARTA rechargeable.
- Design 3 en 1 breveté*** incluant une fonction parking pour le rangement
- Filtre HEPA : filtration de 99,999 %**** pour l'air le plus pur
- FloorDetect : détection de revêtement de sol et réglage de la puissance automatiques
- BrilliantLight : éclairage LED frontal particulièrement lumineux pour une détection maximale de la poussière
- Écran : affichage du temps restant et des données importantes pour une aspiration sans stress
- Twist2open : pour un vidage hygiénique et facile du collecteur
- Développé et fabriqué avec soin en Allemagne par Miele & Cie. KG
- Kit Premium : comprenant le Hardfloor Care Tool et une deuxième batterie

* Lors du ramassage de poussière sur des sols durs présentant des fissures, nous obtenons > 100 % d'absorption de la poussière au niveau de puissance supérieur, mesuré selon la norme CEI 62885-4:2024

** Convient pour le niveau de puissance MIN sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL et avec l'utilisation de deux batteries rechargeables

*** Brevet : DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999 % selon la norme CEI 62885-4:2020/HEPA selon EN 1822-1:2019

Code EAN: 4002516928614 / Numéro de matériel: 12887890 / Ancien Numéro de matériel: 41WDLO36EU1

Informations générales	
Référence du modèle	Triflex HX3 Plus Aqua
Référence mat. du fabricant	12887890
Numéro EAN	4002516928614
Modèle	
Aspirateur balai sans fil	•
Gamme	Triflex HX3
Variante moteur	Digital Efficiency Motor
Type de produit	SWDLO
Type et conception de l'appareil	
Couleur	Noir obsidien
Technologie d'aspiration	
Technologie Vortex	•
Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
Confort d'utilisation	
Système Parking pour les pauses	•
Batterie Li-Ion remplaçable	•
Fonction 3 en 1	•
Système de filtration	
ComfortClean	•
Filtre d'évacuation	Filtre HEPA Lifetime
Volume du bac à poussière en l	0,5
Caractéristiques techniques	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	74,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1297
Profondeur en mm	280
Poids en kg	3,6
Volt	25,2
Durée de fonctionnement au niveau MIN bloc moteur Solo	2 x 70
Durée de fonctionnement au niveau MIN avec accessoire électrique	2 x 38
Durée de fonctionnement au niveau MAX avec accessoire électrique	2 x 15
Puissance au m ²	2 x 160
Temps de charge en min.	240
Accessoires fournis	
Électrobrosse Multi Floor XXL avec BrilliantLight	•
Brosse de nettoyage	Non
Support mural	•
Bloc d'alimentation	•
Batterie supplémentaire	•
Hardfloor Care Tool	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Produit de lavage universel (ml)	500