

PWD 8682 [GD DC5]

Laveur-désinfecteur avec porte vitrée,
avec raccordement eau déminéralisée, doseur produits liquides et séchage EcoDry.



- Perf./charge p. ex. 44 instr. rotatifs ou 44 systèmes d'aspiration
- Performance/Charge, ex.8 compléments à mailles ou 48 spéculums
- Sécurité – Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
- Confort d'utilisation maximal avec écran couleur tactile M Touch Flex
- Dispositif de séchage – EcoDry
- Connectivité par défaut via Wi-Fi

Code EAN: 4002516938002 / Numéro de matériel: 12907420 /
Ancien Numéro de matériel: 62868215NWE

Design et modèle

Modèle	Posable, possibilité d'encastrement, SlimLine
Gamme	ExpertLine
Coloris du bandeau	Noir
Habillage extérieur	Inox
Porte vitrée	•
Encastrable	•
Couvercle	Acier inoxydable
Nombre de niveaux de lavage	2
AutoClose – Verrouillage de porte automatique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•

Application

Convient aux hôpitaux	•
Convient aux cabinets dentaires	•
Convient aux cabinets médicaux	•
Convient aux cabinets de chirurgie ambulatoire	•
Adapté pour les pratiques vétérinaires	•
Convient aux cabinets de podologie	•

Capacité

Complément à mailles DIN par charge [nombre]	8
Kits CMI par charge [nombre]	1-2
Kits ophtalmologiques par charge [nombre]	8
Spéculums GYN [nombre]	48
Kits AN par charge [nombre]	2-3
Sabots de bloc OP par charge [nombre]	28
Aspire-salive chirurgicaux par cycle [nombre]	44
Instruments avec lumen par charge [nombre]	44
Instruments rotatifs par charge [nombre]	44

Performances

Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	145,00
Durée de cycle la plus courte en min	40
Heures de fonctionnement testées	15000
Durée de cycle la plus courte en min	19
Température de rinçage maximale en °C	93

Miele MOVE

Miele MOVE Connect (en option)	•
Miele MOVE MedDent+ (en option)	•

Commande

Type de commande	M Touch Flex
Approbation des processus directement via l'écran	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	programmable
Programmes [nombre]	23
Emplacements libres de programme [nombre]	5
Commande de valeur AO	•

PWD 8682 [GD DC5]

Laveur-désinfecteur avec porte vitrée,
avec raccordement eau déminéralisée, doseur produits liquides et séchage EcoDry.



Code EAN: 4002516938002 / Numéro de matériel: 12907420 /

Ancien Numéro de matériel: 62868215NWE

Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

Raccordement électr. standard

Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	9,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	2,50
Puissance totale de raccordement en kW	3,30
Protection par fusible en A	16

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,70
Pompe de refoulement VEP pour eau déminéralisée (option)	•
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Aquasécurité

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve, hauteur utile en mm	520
Cuve, largeur utile en mm	530
Cuve, profondeur du panier supérieur en mm	474
Poids net en kg	80
Cuve, profondeur du panier inférieur en mm	520
Poids brut en kg	89
Charge au sol maximale en N/m²	1220

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,80

Programmes

Vario TD Intensif	•
Vario TD Dental	•
Vario Dental +	•

PWD 8682 [GD DC5]

Laveur-désinfecteur avec porte vitrée,
avec raccordement eau déminéralisée, doseur produits liquides et séchage EcoDry.

Code EAN: 4002516938002 / Numéro de matériel: 12907420 /

Ancien Numéro de matériel: 62868215NWE

Vario TD Instr 4 paniers	•
Vario TD Instr 6 paniers	•
Vario TD Instr 8 paniers	•
Conteneur Vario TD	•
Vario TD AN	•
Vario TD CMI	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD ORL Optique	•
Ophtalmologie	•
Ophta-Tray A207	•
Biberons	•
Sabots de bloc OP	•
Ustensiles de soin	•
Universel	•
Rinçage eau froide	•
Équipement	
1 pompe de dosage pour détergents liquides	•
1 pompe de dosage pour agents neutralisants	•
Interface pour la traçabilité (option)	•
Canne d'aspiration pour bidon 10–20 l (option)	•
Canne d'aspiration confort DC5	•
Contrôle du volume de dosage	•
Condenseur de vapeur	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Composants complets (option)	•
Contrôle du bras de lavage	•
Séquences tutorielles	•
Éclairage de la cuve	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Support de charge – couplage direct	•
Technologie EcoDry	•
Réservoir de sel dans le fond de la cuve	•
Interface optique SAV	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
Possibilités de raccordement	
Wi-Fi	•
Interface Ethernet (option)	•
Normes, labels et marquages	
Sigle VDE (sécurité électrique)	•
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•

PWD 8682 [GD DC5]

Laveur-désinfecteur avec porte vitrée,
avec raccordement eau déminéralisée, doseur produits liquides et séchage EcoDry.



Code EAN: 4002516938002 / Numéro de matériel: 12907420 /
Ancien Numéro de matériel: 62868215NWE

EN 61326-1

Classe de dispositif médical UE IIb

•
•