


KM 8595-2 FL

Table de cuisson à induction

936 mm | Zones de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



- 6 zones de cuisson dont 3 zones PowerFlex puissantes
- Réglages précis via six curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- Cuisson et friture facilitées avec la batterie M Sense – Compatible M Sense
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 936 mm de large pour pose à fleur de plan ou standard

Code EAN: 4002516976745 / Numéro de matériel: 12959730 /


Ancien Numéro de matériel: 26185954F

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8595-2 FL
Référence mat. du fabricant	12959730
Numéro EAN	4002516976745
Segment marketing	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement à fleur de plan	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	6
Nombre de zones de cuisson	3
Nombre max. de récipients	6
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	6
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance max. en W avec Booster	3650
1e zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance max. en W avec Booster	7360
2e zone/zone de cuisson	
Position	central
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance max. en W avec Booster	7360
3e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide

KM 8595-2 FL

Table de cuisson à induction

936 mm | Zones de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



Code EAN: 4002516976745 / Numéro de matériel: 12959730 /
Ancien Numéro de matériel: 26185954F

Couleur d'affichage	Jaune
Détection intelligente de récipient	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 936 x 520
Dimensions (l x p) en mm	936 x 51 x 520
Dimensions en mm (largeur)	936
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	916 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	916/940 x 500/524
Hauteur d'encastrément avec boîtier de raccordement (mm)	51
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrément standard	916 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrément standard	500 mm
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	916
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	500
Poids en kg	16

KM 8595-2 FL

Table de cuisson à induction

936 mm | Zones de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



Code EAN: 4002516976745 / Numéro de matériel: 12959730 /

Ancien Numéro de matériel: 26185954F

Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 940

Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 524

Puissance totale de raccordement en kW 9,20

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,6

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60

Accessoires fournis

Câble d'alimentation Oui

