

KM 8695-2 FL

Table de cuisson à induction

936 mm | Full Flex | Compatible M Sense



- Induction FullFlex pour jusqu'à 6 récipients de cuisson
- Réglages précis via six curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- Cuisson et friture facilitées avec la batterie M Sense – Compatible M Sense
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 936 mm de large pour pose à fleur de plan ou standard

Code EAN: 4002516976820 / Numéro de matériel: 12959900 /

Ancien Numéro de matériel: 26186954F

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8695-2 FL
Référence mat. du fabricant	12959900
Numéro EAN	4002516976820
Segment marketing	Platinum
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement à fleur de plan	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	6
1e zone/zone de cuisson	
Position	au choix
Type	Surface pleine
Taille en mm	870x380
Puissance max. en W	2600
Puissance max. en W avec Booster	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide
Couleur d'affichage	Blanc
Détection intelligente de récipient	•
Mode professionnel	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10

KM 8695-2 FL

Table de cuisson à induction

936 mm | Full Flex | Compatible M Sense



Code EAN: 4002516976820 / Numéro de matériel: 12959900 /

Ancien Numéro de matériel: 26186954F

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min 10

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

Sécurité

Sécurité Oubli

Fonction de verrouillage

Verrouillage de la mise en marche

Ventilateur de refroidissement intégré

Sécurité anti-surchauffe

Indicateur de chaleur résiduelle

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm 51 x 936 x 520

Dimensions (l x p) en mm 936 x 51 x 520

Dimensions en mm (largeur) 936

Dimensions en mm (hauteur) 51

Dimensions en mm (profondeur) 520

Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm 916 mm x 500 mm

Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm 916/940 x 500/524

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm) 51

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard 916 mm

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard 500 mm

Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 916

Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 500

Poids en kg 20

Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 940

Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 524

Puissance totale de raccordement en kW 9,20

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,6

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60


Accessoires fournis

Câble d'alimentation Oui


KM 8695-2 FL

Table de cuisson à induction

936 mm | Full Flex | Compatible M Sense



KM8695-2FL, KM8695-2FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8695-2FL, KM8695-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)