

DAD 4870 Levantar

Hotte de plan de travail Downdraft

800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Tactile | Con@ctivity | DynamicWhite | EcoMotor



- Installation facile mode recyclage, kit d'accessoires Plug&Play
- Déflecteur escamotable motorisé – Hood in Motion
- Commande via la table de cuisson – ventilateur et éclairage
- DynamicWhite – harmonisation parfaite de la température de couleur avec d'autres sources lumineuses
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches



Code EAN: 4002516975663 / Numéro de matériel: 12968030 /

Ancien Numéro de matériel: 28D4870BBNF

Informations générales	
Référence du modèle	DAD 4870 Levantar
Référence mat. du fabricant	12968030
Numéro EAN	4002516975663
Segment marketing	Gold
Modèle	
Hotte de plan de travail Downdraft	•
Modèle et design	
Couleur	Noir obsid.
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 600,DUP 150
Filtre à charbon actif en option	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Commande électronique	•
Con@ctivity	Personnalisé
SmartControl	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux Booster	2
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Hood in motion	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	41,1
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe du degré de saturation des graisses	B
EcoMotor (moteur CC)	•
Système Gestion de puissance	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
Nombre x Watt	1 x 12 W
Puissance d'éclairage en Lx	400 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	350

DAD 4870 Levantar

Hotte de plan de travail Downdraft

800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Tactile | Con@ctivity | DynamicWhite | EcoMotor



Code EAN: 4002516975663 / Numéro de matériel: 12968030 /

Ancien Numéro de matériel: 28D4870BBNF

Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	450
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	610
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	655
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	69,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	71,0
Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	30,0
Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	42,0
Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	55,0
Pression sonore niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	57,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	165
Puissance de ventilation au niveau 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	320
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	420
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	525
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	560
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	49,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	69,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	74,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	75,0
Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	36,0
Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	50,0
Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	55,0

DAD 4870 Levantar

Hotte de plan de travail Downdraft

800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Tactile | Con@ctivity | DynamicWhite | EcoMotor



Code EAN: 4002516975663 / Numéro de matériel: 12968030 /

Ancien Numéro de matériel: 28D4870BBNF

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 61,0

Pression sonore niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 62,0

Sécurité

Sécurité Oubli

•

Verre securit

•

Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm

800

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm

1008

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm

1288

Hauteur du fût en mm

708

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm

1008

Profondeur du fût en mm

171

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm

1288

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard

790

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard

106

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan à l'intérieur

790

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan à l'intérieur

106

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan à l'extérieur

804

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan à l'extérieur

124

Poids net en kg

34,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,3

Prise de terre

•

Installation au fond de la niche

Yes

Installation sur le sol

Yes

Largeur minimale du meuble bas en mm

900

Largeur du cadre en verre en mm

800

Nombre de phases

1

Puissance totale de raccordement en kW

0,25

Tension en V

230

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air en bas

•

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm

150

Combinaison optimale avec table de cuisson selon disponibilité

KM 8482 FL, KM 8484 FL, KM 8585 FL

Installation commune avec table de cuisson dans une découpe

Yes

Installation à fleur de plan

Yes


Installation standard

Yes


DAD 4870 Levantar

Hotte de plan de travail Downdraft


800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Tactile | Con@ctivity | DynamicWhite | EcoMotor




DAD4870, DAD6880, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings