

DAD 6980 Levantar Ambient

Hotte de plan de travail Downdraft

936 mm | 450 m3/h | 62.0 dB(a) | Tactile | Con@ctivity | AmbientLight | EcoMotor



- Installation facile mode recyclage, kit d'accessoires Plug&Play
- Déflecteur escamotable motorisé – Hood in Motion
- Commande via la table de cuisson – ventilateur et éclairage
- AmbientLight# – éclairage individuel et coloré pour atmosphère accueillante
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches



Code EAN: 4002516975687 / Numéro de matériel: 12968060 /

Ancien Numéro de matériel: 28D6980BBNF

Informations générales	
Référence du modèle	DAD 6980 Levantar Ambient
Référence mat. du fabricant	12968060
Numéro EAN	4002516975687
Segment marketing	Platinum
Modèle	
Hotte de plan de travail Downdraft	•
Modèle et design	
Couleur	Noir obsid.
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 600,DUP 150
Filtre à charbon actif en option	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Commande électronique	•
Con@ctivity	Personnalisé
SmartControl White	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux Booster	2
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Hood in motion	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	41,1
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe du degré de saturation des graisses	B
EcoMotor (moteur CC)	•
Système Gestion de puissance	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
Nombre x Watt	1x 12W + 1x 8W
Puissance d'éclairage en Lx	400 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance couleur	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•

DAD 6980 Levantar Ambient

Hotte de plan de travail Downdraft

936 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Tactile | Con@ctivity | AmbientLight | EcoMotor



Code EAN: 4002516975687 / Numéro de matériel: 12968060 /

Ancien Numéro de matériel: 28D6980BBNF

Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	350
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591	450
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon la norme EN 61591	610
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h) selon la norme EN 61591	655
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	69,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	71,0
Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	30,0
Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	42,0
Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	55,0
Pression sonore niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	57,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m³/h) selon norme EN 61591	165
Puissance de ventilation au niveau 2 (m³/h) selon norme EN 61591	320
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591	420
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	525
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h) selon norme EN 61591	560
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	49,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	69,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	74,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	75,0
Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	36,0

DAD 6980 Levantar Ambient

Hotte de plan de travail Downdraft

936 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Tactile | Con@ctivity | AmbientLight | EcoMotor

Code EAN: 4002516975687 / Numéro de matériel: 12968060 /

Ancien Numéro de matériel: 28D6980BBNF

Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 50,0

Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 55,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 61,0

Pression sonore niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 62,0

Sécurité

Sécurité Oubli

•

Verre securit

•

Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm 936

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm 1008

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm 1288

Hauteur du fût en mm 708

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm 1008

Profondeur du fût en mm 171

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm 1288

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard 815

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard 106

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan à l'intérieur 815

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan à l'intérieur 106

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan à l'extérieur 940

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan à l'extérieur 124

Poids net en kg 34,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,3

Prise de terre

•

Installation au fond de la niche Yes

Installation sur le sol Yes

Largeur minimale du meuble bas en mm 900

Largeur du cadre en verre en mm 936

Nombre de phases 1

Puissance totale de raccordement en kW 0,26

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air en bas

•

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Combinaison optimale avec table de cuisson selon disponibilité KM 8695 FL

DAD 6980 Levantar Ambient

Hotte de plan de travail Downdraft

936 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Tactile | Con@ctivity | AmbientLight | EcoMotor



Code EAN: 4002516975687 / Numéro de matériel: 12968060 /

Ancien Numéro de matériel: 28D6980BBNF

Installation commune avec table de cuisson dans une découpe	Yes
---	-----


Installation à fleur de plan	Yes
------------------------------	-----

Installation standard	Yes
-----------------------	-----


DAD 6980 Levantar Ambient

Hotte de plan de travail Downdraft


936 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Tactile | Con@ctivity | AmbientLight | EcoMotor




DAD4970, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4970, DAD6980, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings