

KMDA 7272-1 FR Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

806 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles



- La solution TwoInOne très silencieuse de Miele – moteur Silence
- De l'espace – quatre zones de cuisson rondes
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus
- Installation flexible – Recyclage d'air dirigé ou d'évacuation d'air Plug & Play



Code EAN: 4002516989714 / Numéro de matériel: 12970590 /

Ancien Numéro de matériel: 26727276F

Informations générales	
Référence du modèle	KMDA 7272-1 FR Silence
Référence mat. du fabricant	12970590
Numéro EAN	4002516989714
Classe marketing	Silver
Modèle	
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage guidé avec un accessoire en option	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Cadre inox tout autour	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Inox
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre max. de récipients	4
1e zone/zone de cuisson	
Position	avant gauche
Type	Anneau à double circuit
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	2300
2e zone/zone de cuisson	
Position	arrière gauche
Type	Anneau à double circuit
Taille en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W avec Booster	2100
Puissance max. en W	1400
3e zone/zone de cuisson	
Position	arrière droite
Type	Anneau à double circuit
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W avec Booster	3000
4e zone/zone de cuisson	
Position	avant droite
Type	Anneau à double circuit
Taille en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec Booster	2100

KMDA 7272-1 FR Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

806 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles



Code EAN: 4002516989714 / Numéro de matériel: 12970590 /

Ancien Numéro de matériel: 26727276F

Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,3
Consommation en mode Arrêt en W	0,3
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Consommation en mode Veille avec maintien de la connexion en W	2,0
Durée avant basculement automatique en mode Arrêt en min	10
Durée avant basculement automatique en mode Veille en min	10
Durée avant basculement automatique en mode Veille avec maintien de la connexion en min	10
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Nettoyage rapide de l'intérieur de la hotte	•
Nettoyage intensif de l'intérieur de la hotte	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	533
Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591	606
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1pW) selon EN 60704-3	64
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	68
Pression sonore niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7272-1 FR Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

806 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles



Code EAN: 4002516989714 / Numéro de matériel: 12970590 /


Ancien Numéro de matériel: 26727276F

Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	51,0
Pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	54,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	160
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	475
Puissance de ventilation au niveau booster (m³/h) selon la norme EN 61591	510
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	70,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Raccordement pour contacteur de vitre	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	806
Dimensions en mm (hauteur)	194
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	194
Poids en kg	16
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50 - 60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	•
Filtre à charbon actif DKF 35-P	•
Adaptateur Plug&Play	•


KMDA 7272-1 FR Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée


806 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles




KMDA7272-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR, KMDA7473-1FR




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play



KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top



KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

KMDA 7272-1 FR Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée




806 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA 7272-1 FR Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée




806 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air


Installation plan DVS150PP



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-
1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR,
Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-
1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air
circulation

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-
1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling
template



Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werteinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-
1FL MattFinish – surface installation, drilling template

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-
1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL –
Operating options