

SR 200-140 EL
Sécheuse-repasseuse
avec un rendement jusqu'à 14 kg/h.



Code EAN: 4002516331209 / Numéro de matériel: 98507280 /
Ancien Numéro de matériel: 19044115

- Dimensions H/L/P : 1560/2130/800 mm, diamètre du cylindre 200 mm, largeur de travail 1400 mm
- Puissance de chauffage de 10 500 W, raccordement 400 V électrique
- Installation facile, encombrement réduit, conçue pour passer les portes et pour une maintenance sur les côtés.
- Refroidissement progressif : en procédure d'arrêt au-delà de 80°C, la température diminue progressivement jusqu'à l'arrêt complet de la machine pour préserver les bandes
- Programmateur électronique intuitif facile à utiliser. Régulation automatique de la vitesse de repassage et de la température par touche tactile
- Moteur avec variateur de vitesse assurant une accélération graduelle et pilotant 7 vitesses de repassage programmables