

SR 325-160 EL

Repassouse

avec un rendement jusqu'à 25 kg/h.



Code EAN: 4002516330073 / Numéro de matériel: 98507290 /  
Ancien Numéro de matériel: 19043912

- Dimensions H/L/P : 1400/2430/770 mm, diamètre du cylindre 325 mm, largeur de travail 1600 mm
- Puissance de chauffage de 16 200 W, raccordement 400 V électrique
- Installation facile, encombrement réduit, conçue pour passer les portes et pour une maintenance sur les côtés.
- Moteur avec variateur de vitesse assurant une accélération graduelle et pilotant 7 vitesses de repassage programmables
- Programmateur électronique intuitif facile à utiliser. Régulation automatique de la vitesse de repassage et de la température par touche tactile
- Refroidissement progressif : en procédure d'arrêt au-delà de 80°C, la température diminue progressivement jusqu'à l'arrêt complet de la machine pour préserver les bandes