


SR 500-330 EL
Sécheuse-repasseuse
Rendement jusqu'à 120 kg/h



Code EAN: 4002516331223 / Numéro de matériel: 98507330 /
Ancien Numéro de matériel:

- Dimensions H/L/P :
1500/4310/1150 mm, diamètre du cylindre 500 mm, largeur de travail 3300 mm
- Puissance de chauffage de 54 000 W, raccordement 400 V électrique
- Installation facile, encombrement réduit, conçue pour passer les portes et pour une maintenance sur les côtés.
- Refroidissement progressif : en procédure d'arrêt au-delà de 80°C, la température diminue progressivement jusqu'à l'arrêt complet de la machine pour préserver les bandes
- Programmateur électronique intuitif facile à utiliser. Régulation automatique de la vitesse de repassage et de la température par touche tactile
- Moteur avec variateur de vitesse assurant une accélération graduelle et pilotant 7 vitesses de repassage programmables