


E 205
Umetak
za optimalan prihvat čaša.




- Prikladno za donju košaru U 890
- Za 17 čaša promjera 6,6 cm
- S podlogom od perforiranog lima za lomljenje mlaza
- Visina potpornja 220 mm
- Maksimalna visina opremanja čašama iznosi 270 mm

EAN: 4002511808874 / Materijal: 03808980 / Stari broj materijala: 67520501D

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuda sa svježom vodom	•
Pribor uz uređaj	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Kategorija proizvoda	
Umetak za čaše	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Žica, presvučena
Boja	Bijela
Broj redaka	2
Visina potpornja u mm	220
Maksimalna visina opremanja u mm	270
Upotrebljivo u donjoj košari	APFD 220, U 890
Kapacitet	
Čaše do maks. Ø 66 mm [broj]	17
Standardni elektr. priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0

E 205
Umetak
za optimalan prihvat čaša.



EAN: 4002511808874 / Materijal: 03808980 / Stari broj materijala: 67520501D

Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	221
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	243
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	494
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	230
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	505
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	250
Neto masa u kg	1,40
Bruto masa u kg	1,80