

E 314

Stojeća armatura  
za ručno vađenje demineralizirane vode.



- Otpornost na tlak do 10 bara
- Otpornost na tlak do 10 bara
- Uklju. crijevo 150 cm
- Komplet uključujući crijevo 150 cm

EAN: 4002511115286 / Materijal: 03830340 / Stari broj materijala: 69431401D

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuđa sa svježom vodom	•
Protočni spremnik za vodu perilice posuđa	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

E 314

Stojeća armatura  
za ručno vađenje demineralizirane vode.



EAN: 4002511115286 / Materijal: 03830340 / Stari broj materijala: 69431401D

PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Sustav za obradu vode	•
Ostali pribor	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plastika
Boja	Crna
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	0
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	135
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	420
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	210
Neto masa u kg	1,70
Bruto masa u kg	1,81