

E 315

Jednokratna smola za potpunu demineralizaciju
za regeneraciju patrone za potpunu demineralizaciju

EAN: 4002511115293 / Materijal: 03830350 / Stari broj materijala: 69431501D



- 20 litara homogeno miješane smole
- Za uporabu u praznom ulošku LP 2800
- Karton sa 2 vrećice od 10 litara
- Vakumirano i zavareno u plastične vrećice
- Ukjučujući filtarsku vrećicu za izmjenu

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuda sa svježom vodom	•
Spremnik za svježju vodu	•
Protočni spremnik za vodu perilice posuda	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

E 315

Jednokratna smola za potpunu demineralizaciju
za regeneraciju patrone za potpunu demineralizaciju

EAN: 4002511115293 / Materijal: 03830350 / Stari broj materijala: 69431501D



PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Sustav za obradu vode	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0-0
Frekvencija u Hz	0-0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00-0,00
Osigurač u A	0-0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	130
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	400
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	550
Neto masa u kg	13,58
Bruto masa u kg	14,21