

E 402

Umetak

za optimalan prihvat do 44 satnih stakala.



- Prikladno za 44 satno staklo Ø 80 – 125 mm
- Opremljeno sa 23 potporna elementa u razmaku od 15 mm mm

EAN: 4002511116627 / Materijal: 03830420 / Stari broj materijala: 69540201D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za satna stakla	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Razmak između potpornja u mm	15
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Satna stakalca [broj]	44
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	53
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	445
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	220
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	450
Neto masa u kg	0,92
Bruto masa u kg	1,14