


A 3

Pokrovna mrežica

za pokrivanje pribora koji se obrađuje u umetcima.



- Rilsanirani metalni okvir s napetom plastičnom mrežom
- Prikladno za 1/4 umetka
- 206 x 206 mm

EAN: 4002511115606 / Materijal: 03830470 / Stari broj materijala: 69500301D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Poklopac	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Žica, presvučena, Plastika
Boja	Zeleno, Bijela, Crna
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada različitog pribora	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	206
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	206
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	10
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	210
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	200
Neto masa u kg	0,30
Bruto masa u kg	0,32