

E 459
Umetak
za optimalan prihvat čaša.



- Prikladno za za nosač gornje košare O 898 i donju košaru U 876
- Za 12 čaša promjera maks. 7 cm
- Maks. visina čaše 22 cm
- S podlogom od perforiranog lima za optimiranje mlaza za ispiranje

EAN: 4002511958197 / Materijal: 04326630 / Stari broj materijala: 67545901D

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuda sa svježom vodom	•
Pribor uz uređaj	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Kategorija proizvoda	
Umetak za čaše	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Upotrebljivo u gornjoj košari	O 898
Upotrebljivo u donjoj košari	U 876
Kapacitet	
Čaše do maks. Ø 70 mm [broj]	12
Standardni elektr. priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00

E 459
Umetak
za optimalan prihvat čaša.



EAN: 4002511958197 / Materijal: 04326630 / Stari broj materijala: 67545901D

Osigurač u A	0
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	170
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	460
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	185
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	240
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	485
Neto masa u kg	1,37
Bruto masa u kg	1,63