

DOS S

Držač dozirne pumpe

s kosim dnom za potpuno pražnjenje tekućih sredstava.



- Prikladno za montažu kućišta dozirne pumpe DOS G2
- Prikladno za ugradnju dozirne pumpe DOS GP3
- S 4 kotačića za maksimalnu pokretljivost

EAN: 4002512161107 / Materijal: 04814240 / Stari broj materijala: 59170031D

Pripadnost proizvoda	
Perilice rublja	•
Pripadnost uređaja/pribora	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
Kategorija proizvoda	
Dozirni sustav	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Pocinčani lim, plastificiran
Boja	Željezno siva
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1030
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	1000
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	371
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1030

DOS S

Držač dozirne pumpe

s kosim dnom za potpuno pražnjenje tekućih sredstava.

EAN: 4002512161107 / Materijal: 04814240 / Stari broj materijala: 59170031D



Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	1300
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	413
Neto težina [kg]	9,00
Bruto masa u kg	10,00