

PT 7186 Vario [G]

Sušilica s odvodom zraka, s plinskim grijanjem
s najkraćim vremenom rada od 35 min 35 min za velike količine rublja.



- Volumen bubnja 180.00 l 180.00 l, težina punjenja 8.0 kg
- Velika raznolikost – specifična primjena programa sušenja
- Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry
- Jedinstvena njega rublja – patentirani sačasti bubanj
- Jednostavno rukovanje- prozorčić i filter velike površine

EAN: 4002514334301 / Materijal: 07060630 / Stari broj materijala: 52718631D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Uređaj s prednjim punjenjem
Linija	Octoplus
Prednja strana	Lopoč bijela
Količina punjenja u kg	8,0
Omjer punjenja	1:22,5
Volumen bubnja u l	180,00
Sustav sušenja	Odvod zraka
Otvor vrata [Ø] u mm	440
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Sačasti bubanj od plemenitog čelika	Da
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama	•
Prikladno za održavanje zgrada	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za stambene zgrade i domove	•
Prikladno za čišćenje tekstila	•
Prikladno za praonice i glačalice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za vatrogasnu i spasilačku službu	•
Prikladno za konjušnice	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportski klub	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za liječničku i stomatološku ordinaciju	•
Podaci o snazi	
Odvijanje programa u min.	35
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Profitronic L Vario
Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Upravljanje programom	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Podesivi jezici na zaslonu	•
Osnovni / ciljani programi	
Osnovni programi	•
Programi za održavanje zgrada	•
Programi za čišćenje tekstila	•
Programi za vatrogasne i spasilačke službe	•
Programi za konjušnice	•
Programi za privatnu primjenu	•
Standardni elektr. priključak	
Vrsta grijanja	Plin

PT 7186 Vario [G]

Sušilica s odvodom zraka, s plinskim grijanjem
s najkraćim vremenom rada od 35 min 35 min za velike količine rublja.



EAN: 4002514334301 / Materijal: 07060630 / Stari broj materijala: 52718631D

Električni priključak	AC 220-230V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	0,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,40
Osigurač u A	10
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1020
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	700
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	763
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1215
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	760
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	820
Neto masa u kg	77,0
Bruto masa u kg	88
Maksimalno opterećenje poda u N	1000
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoriju u Mj/h	1,62
Oprema	
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Aksijalno dovodenje zraka	•
Filtar velike površine	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
Funkcija Nježno	•
Komunikacijski utor	•
Košara za sušilicu (opcija)	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Mogućnosti priključivanja	
Sustav za naplatu	•
Serijsko sučelje RS 232 (opcija)	•
Optičko sučelje za održavanje	•
Kapaciteti	
Maske za zaštitu dišnih puteva [broj]	4
Zaštitna odijela [broj]	1
Zaštitne jakne [broj]	1-2
Sintetička posteljina [broj]	1
Sintetički jastuci [broj]	1-2
Popluni od perja [broj]	1
Jastuci od perja [broj]	1-2
Krpe za brisanje, 22 g [broj]	182
Krpe, pamučne, 40 cm [broj]	42
Krpe, pamučne, 50 cm [broj]	36
Krpe, mikro vlakna, 40 cm [broj]	66
Krpe, mikro vlakna, 50 cm [broj]	47
Ljetne deke za konje [broj]	1-2
Norme, ispitiva. i označavanje	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Zaštita od prskanja vode IP X4	•
DVGW-plin	•

PT 7186 Vario [G]

Sušilica s odvodom zraka, s plinskim grijanjem
s najkraćim vremenom rada od 35 min za velike količine rublja.



EAN: 4002514334301 / Materijal: 07060630 / Stari broj materijala: 52718631D

WEEE

SVGW-plin

U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ

•

•

•