

## PT 7186 Vario [G]

Sušilica s odvodom zraka, s plinskim grijanjem  
s najkraćim vremenom rada od 35 min 35 min za velike količine rublja.



- Volumen bubnja 180.00 l 180.00 l, težina punjenja 8.0 kg
- Velika raznolikost – specifična primjena programa sušenja
- Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry
- Jedinstvena njega rublja – patentirani sačasti bubanj
- Jednostavno rukovanje- prozorčić i filter velike površine

EAN: 4002514334318 / Materijal: 07060670 / Stari broj materijala: 52718632D

<b>Izvedba i oprema</b>	
Izvedba	Uređaj s prednjim punjenjem
Linija	OctoPlus
Prednja strana	Plemeniti čelik
Količina punjenja u kg	8,0
Omjer punjenja	1:22,5
Volumen bubnja u l	180,00
Sustav sušenja	Odvod zraka
Otvor vrata [Ø] u mm	440
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Sačasti bubanj od plemenitog čelika	Da
<b>Primjena</b>	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama	•
Prikladno za održavanje zgrada	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za stambene zgrade i domove	•
Prikladno za čišćenje tekstila	•
Prikladno za praonice i glačalice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za vatrogasnu i spasilačku službu	•
Prikladno za konjušnice	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportski klub	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za liječničku i stomatološku ordinaciju	•
<b>Podaci o snazi</b>	
Maksimalna snaga pare u l/h	8,10
Odvijanje programa u min.	35
<b>Upravljanje</b>	
Vrsta upravljanja	Profitronic L Vario
Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Upravljanje programom	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Podesivi jezici na zaslonu	•
<b>Osnovni / ciljani programi</b>	
Osnovni programi	•
Programi za održavanje zgrada	•
Programi za čišćenje tekstila	•
Programi za vatrogasne i spasilačke službe	•
Programi za konjušnice	•
Programi za privatnu primjenu	•

PT 7186 Vario [G]

Sušilica s odvodom zraka, s plinskim grijanjem  
s najkraćim vremenom rada od 35 min 35 min za velike količine rublja.



EAN: 4002514334318 / Materijal: 07060670 / Stari broj materijala: 52718632D

<b>Standardni elektr. priključak</b>	
Vrsta grijanja	Plin
Električni priključak	AC 220-230V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	0,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,40
Osigurač u A	10
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1020
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	700
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	763
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1215
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	760
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	820
Neto masa u kg	77,0
Bruto masa u kg	88
Maksimalno opterećenje poda u N	1000
<b>Vrijednosti emisije</b>	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoru u Mj/h	1,62
<b>Oprema</b>	
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Aksijalno dovođenje zraka	•
Filtar velike površine	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
Funkcija Nježno	•
Komunikacijski utor	•
Košara za sušilicu (opcija)	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
<b>Mogućnosti priključivanja</b>	
Sustav za naplatu	•
Serijsko sučelje RS 232 (opcija)	•
Optičko sučelje za održavanje	•
Isključivanje vršnog opterećenja/upravljanje energijom (opcija)	•
<b>Kapaciteti</b>	
Maske za zaštitu dišnih puteva [broj]	4
Zaštitna odijela [broj]	1
Zaštitne jakne [broj]	1-2
Sintetička posteljina [broj]	1
Sintetički jastuci [broj]	1-2
Popluni od perja [broj]	1
Jastuci od perja [broj]	1-2
Krpe za brisanje, 22 g [broj]	182
Krpe, pamučne, 40 cm [broj]	42
Krpe, pamučne, 50 cm [broj]	36
Krpe, mikro vlakna, 40 cm [broj]	66
Krpe, mikro vlakna, 50 cm [broj]	47
Ljetne deke za konje [broj]	1-2
<b>Norme, ispitiva. i označavanje</b>	
CE	•

PT 7186 Vario [G]

Sušilica s odvodom zraka, s plinskim grijanjem  
s najkraćim vremenom rada od 35 min za velike količine rublja.



EAN: 4002514334318 / Materijal: 07060670 / Stari broj materijala: 52718632D

VDE	•
VDE-EMC	•
Zaštita od prskanja vode IP X4	•
DVGW-plin	•
WEEE	•
SVGW-plin	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	•