

KM 2010

Plinska ploča za kuhanje  
s četiri plamenika




- Jednostavno upravljanje – s jednom rukom uz pomoć gumbi
- Profesionalni izgled – 650 mm široka ploča od plemenitog čelika
- Fleksibilnost – 4 plamenika
- Posebno sigurno – GasStop funkcija
- Jednostavno čišćenje – perivi ComfortClean nosači posuđa

EAN: 4002514383682 / Materijal: 07111080 / Stari broj materijala: 26201050D

<b>Vrsta grijanja</b>	
Vrsta grijanja	Plin
<b>Izvedba</b>	
Neovisna o štednjaku	•
<b>Dizajn</b>	
Nosači posuđa od gusa (mat, crni, emailirani)	•
Koritasta ploča za kuhanje od plemenitog čelika	•
<b>Oprema zona za kuhanje</b>	
Broj zona za kuhanje	4
<b>Snaga plamenika</b>	
Štedni plamenik u kW	1,00
Normalni plamenik u kW	1,75
Jaki plamenik u kW	2,60
<b>1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	sprijeda lijevo
Vrsta	Jaki plamenik
<b>2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	straga lijevo
Vrsta	Štedni plamenik
<b>3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	straga desno
Vrsta	Normalni plamenik
<b>4. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	sprijeda desno
Vrsta	Normalni plamenik
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Upravljanje putem regulatora	•
Električno paljenje jednim potezom	•
<b>Komfor pri održavanju</b>	
Nosači posuđa perivi u perilici posuđa	•
PerfectClean plamenik	•
<b>Sigurnost</b>	
GasStop	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije (V x Š x D) u mm	90 x 650 x 520
Dimenzije u mm (širina)	650
Dimenzije u mm (visina)	90
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	560
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	480
Težina u kg	13
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,10
Duljina električnog kabela u m	2,0
Pol. plinskog priključka	Hinten links
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50-60
<b>Isporučeni pribor</b>	
Priključni kabel	Ne

KM 2010  
Plinska ploča za kuhanje  
s četiri plamenika



KM2010G (Installation drawing)