

PW 6080 Vario [EL LP]

Perilica rublja s električnim grijanjem

sa slobodnim agregatom, najkraćim vremenima rada od 53 min i pumpom za lužinu.



- Volumen bubnja 80 l, težina punjenja 8.0 kg
- Velika raznolikost programa – specifična primjena programa pranja
- Nježna njega rublja zahvaljujući Miele nježnom bubnju
- Posebno učinkovito – niska potrošnja vode i energije
- Optimalno centrifugiranje – Preostala vlag 44 % %, g-Faktor520

* Preostali prikaz vlage toplog ispiranja posljednjeg pranja.

EAN: 4002514438641 / Materijal: 07215290 / Stari broj materijala: 51608003D

| Izvedba i oprema | |
|--|-----------------------------|
| Izvedba | Uređaj s prednjim punjenjem |
| Linija | Octoplus |
| Prednja strana | Plemeniti čelik |
| Omjer punjenja | 1:10 |
| Količina punjenja u kg | 8,0 |
| Volumen bubnja u l | 80 |
| Otvor vrata [Ø] u mm | 370 |
| Kut otvaranja vrata u stupnjevima | 180 |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Motor kojem nije potrebno održavanje s pretvaračem frekvencije | • |
| Patentirani sačasti bubanj | • |
| Primjena | |
| Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za stambene zgrade i domove | • |
| Prikladno za čišćenje tekstila | • |
| Prikladno za praonice i glačalice rublja | • |
| Prikladno za radnje | • |
| Prikladno za vatrogasnu i spasilačku službu | • |
| Prikladno za fakultete, škole i vrtiće | • |
| Prikladno za bolnice | • |
| Prikladno za kampove | • |
| Prikladno za sportski klub | • |
| Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Prikladno za kućanstvo | • |
| Prikladno za liječničku i stomatološku ordinaciju | • |
| Podaci o snazi | |
| Specifična potrošnja vode kod priključka na toplu vodu izražena u l/kg | 8,25 |
| Specifična potrošnja energije kod priključka na toplu vodu u kWh/kg | 0,06 |
| Trajanje programa kod priključka na hladnu vodu, izraženo u min. | 57 |
| Trajanje programa kod priključka na toplu vodu, izraženo u min. | 53 |
| Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u % | 49 |
| Ostatak vlage pri toplom ispiranju u % | 44 |
| Broj okretaja centrifuge u o/min. | 1300 |
| g-faktor | 520 |
| Testirani radni sati | 30000 |
| Upravljanje | |
| Vrsta upravljanja | Profitronic L Vario |
| Mogućnost programiranja | Mogućnost programiranja |
| Maks. vrijeme odgode početka u h | 24 |
| Indikator preostalog vremena | • |
| Indikator tijeka programa | • |
| Podesivi jezici na zaslonu | • |

PW 6080 Vario [EL LP]

Perilica rublja s električnim grijanjem

sa slobodnim agregatom, najkraćim vremenima rada od 53 min i pumpom za lužinu.



EAN: 4002514438641 / Materijal: 07215290 / Stari broj materijala: 51608003D

| Osnovni/ciljani programi | |
|--|--------------------------------|
| Osnovni programi | • |
| Programi za hotelijerstvo i gastronomiju | • |
| Programi za domove za starije i nemoćne osobe | • |
| Programi za praonice rublja | • |
| Programi za stambeni prostor | • |
| Programi za čišćenje tekstila | • |
| Programi za praonice i glačaoalice rublja | • |
| Programi za radnje | • |
| Programi za vatrogasne i spasilačke službe | • |
| Programi za fakultete, vrtiče i škole | • |
| Programi za bolnice | • |
| Programi za restorane brze prehrane | • |
| Programi za kampove | • |
| Programi za sportska društva | • |
| Programi za kozmetičku, wellness i fitness primjenu | • |
| Programi za privatnu primjenu | • |
| Programi za liječničke i stomatološke ordinacije | • |
| Doziranje | |
| Kartuše za doziranje | 3 pretinca |
| Patentirani adapter za tekuće doziranje | • |
| Maksimalne mogućnosti priključivanja za dozirne pumpe [broj] | 6 |
| Senzor napunjenosti | • |
| Standardni električni priključak | |
| Vrsta grijanja | Elektro |
| Električni priključak | 3N AC 400V 50HZ |
| Snaga grijanja u kW | 7,95 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 8,20 |
| Osigurač u A | 16 |
| Priključak za vodu/odvod vode | |
| Hladna voda [broj] | 1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem |
| Topla voda [broj] | 1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem |
| Korištena voda (opcija) [broj] | 1 x 1/2" sa navojem od 3/4" |
| Pumpa za lužinu | DN 22 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 1020 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 700 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 727 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 1215 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 760 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 820 |
| Neto masa u kg | 140,0 |
| Bruto masa u kg | 148 |
| Maksimalno opterećenje poda u N | 2600 |
| Vrijednosti emisije | |
| Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Predaja topline u prostoriju u Mj/h | 3,00 |

PW 6080 Vario [EL LP]

Perilica rublja s električnim grijanjem

sa slobodnim agregatom, najkraćim vremenima rada od 53 min i pumpom za lužinu.



EAN: 4002514438641 / Materijal: 07215290 / Stari broj materijala: 51608003D

| Oprema | |
|---|-----|
| Nadzor neravnoteže centrifugiranja | • |
| Dezinfekcijsko ispiranje | • |
| Nadziranje temperature | • |
| Posebno grijaće tijelo | • |
| Automatika količine | • |
| Brojač protočnog volumena | • |
| Komunikacijski utor | • |
| Dodatna oprema neovisna o uređaju | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Postotak recikliranja u % | 95 |
| Mogućnosti priključivanja | |
| Sustav za naplatu | • |
| Optičko sučelje za održavanje | • |
| Modul čvorišta RS 232 (opcija) | • |
| Isključivanje vršnog opterećenja/upravljanje energijom (opcija) | • |
| Kapaciteti | |
| Maske za zaštitu dišnih puteva [broj] | 4-5 |
| Zaštitna odijela [broj] | 1 |
| Zaštitne jakne [broj] | 1-2 |
| Sintetička posteljina [broj] | 1 |
| Sintetički jastuci [broj] | 1-2 |
| Popluni od perja [broj] | 1 |
| Jastuci od perja [broj] | 1-2 |
| Norme, ispitivanje i označavanje | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Zaštita od prskanja vode IP X4 | • |
| WEEE | • |
| RCM | • |
| U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ | • |