

HM16-80 D [EL]

Valjak za glačanje, elektro
s funkcijom pare za najbolje rezultate i još bolji komfor.



- Snaga 13.0 kg/h*, promjer valjka 160 mm, širina radne površine 830 mm
- Udobno glačanje u sjedećem položaju
- Individualna brzina rada zahvaljujući varijabilnoj brzini valjka
- Dugotrajna obloga valjka – Aramid navlaka
- Jednostavno odlaganje – Sklapanje

* Kod 20 % preostale vlage – parametri snage prema DIN 11 902:
Realna snaga glačanja s valjcima ovisi o uvjetima okvira, te vrsti rublja i iskustvu osobe koja rukuje uređajem.

EAN: 4002514581781 / Materijal: 07362940 / Stari broj materijala: 53168001D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Punjenje i pražnjenje s prednje strane
Mogućnost zidnoj postavljanja	•
Linija	Professional
Vanjska obloga	Lopoč bijela
Promjer valjka u mm	160
Radna širina u mm	830
Materijal korita valjka	Aluminij
Obloga valjka za glačanje	Poliesterska presvlaka
Navlaka valjka	Aramid navlaka
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama	•
Prikladno za stambene zgrade i domove	•
Prikladno za praonice i glačaoice rublja	•
Prikladno u Off shore primjeni	•
Prikladno za marine	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za privatnu uporabu	•
Podaci o snazi	
Maks. snaga valjka za glačanje pri 20 % ostatka vlage u kg/h	13,0
Testirani radni sati	2500
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon osjetljiv na dodir (opcija)	Drehwahlschalter
Minimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.	2,0
Maksimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.	4,5
Podesiva temperatura	U stupnjevima temperature
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	AC 220-240V 50-60HZ
Snaga grijanja električno u kW	3,10-3,70
Snaga grijanja bojlera u kW	0,85
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,20-3,80
Osigurač u A	16
Dimenzije i težina	
Vanjske dimenzije, visina u mm	959
Vanjske dimenzije, širina u mm	985
Vanjske dimenzije, dubina u mm	380
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	570
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	1120
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	450
Neto masa u kg	39
Bruto masa u kg	45
Maksimalno opterećenje poda u N	382

HM16-80 D [EL]

Valjak za glačanje, elektro
s funkcijom pare za najbolje rezultate i još bolji komfor.



EAN: 4002514581781 / Materijal: 07362940 / Stari broj materijala: 53168001D

Oprema	
Funkcija pare	•
Uvijek dostupan kraj valjka	•
Funkcija preklapanja	•
Automatika zaštite za prste/zaštitna letvica za prste	•
Nožni prekidač	•
Konzola za odlaganje	•
4 kotačića koji štite podove	•
Letvica za odlaganje	•
Modul za povrat rublja	•
Mogućnost glačanja na valjak u sjedećem položaju	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Norme, ispitivanje i označavanje	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	