

XKM RS 232

Komunikacijski modul

sa serijskim sučeljem RS 232 za komunikaciju uređaja u praonici.



- Za integraciju u komunikacijski utor

EAN: 4002514610283 / Materijal: 07467040 / Stari broj materijala: 50501001D

| Pripadnost proizvoda | |
|----------------------------|---|
| Perilice rublja | • |
| Sušilica rublja | • |
| Pripadnost uređaja/pribora | |
| PT 5186 | • |
| PT 7186 | • |
| PT 7188 | • |
| PT 8203 | • |
| PT 8251 | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253 | • |
| PT 8257 | • |
| PT 8257 WP | • |
| PT 8301 | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303 | • |
| PT 8331 | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333 | • |
| PT 8333 HW | • |
| PT 8337 | • |
| PT 8337 HW | • |
| PT 8337 WP | • |
| PT 8401 | • |
| PT 8403 | • |
| PT 8403 HW | • |
| PT 8407 | • |
| PT 8407 HW | • |
| PT 8503 | • |
| PT 8503 HW | • |
| PT 8507 | • |
| PT 8507 HW | • |
| PT 8803 | • |
| PT 8803 HW | • |
| PT 8807 | • |
| PT 8807 HW | • |
| PW 5082 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6107 | • |
| PW 6137 | • |
| PW 5136 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6167 | • |
| PW 6207 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6321 | • |
| PW 6323 | • |

XKM RS 232

Komunikacijski modul

sa serijskim sučeljem RS 232 za komunikaciju uređaja u praonici.

EAN: 4002514610283 / Materijal: 07467040 / Stari broj materijala: 50501001D



PWT 6089

Kategorija proizvoda

Sustav za naplatu

Dozimi sustav

Dokumentacija o procesnim podacima/radnim podacima/
komunikacija

Pribor za uređaj za naplatu

Ostali pribor

Svojstva proizvoda

Dimenzije i težina

Vanjska dimenzija, neto visina u mm

•

Vanjska dimenzija, neto širina u mm

•

Vanjska dimenzija, neto dubina u mm

•

Vanjska dimenzija, bruto visina u mm

•

Vanjska dimenzija, bruto širina u mm

•

Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm

•

Neto težina [kg]

•

Bruto masa u kg

•

Norme, ispitivanje i označavanje

CE

•