

US 6008

Podgradnja s ladicom

za ergonomsko punjenje i pražnjenje perilice i sušilice.



- Prikladno za PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Visina 32, širina 69,2, dubina 68,5 cm

EAN: 4002514754567 / Materijal: 07687630 / Stari broj materijala: 59600803D

Pripadnost proizvoda	
Perilice rublja	•
Pripadnost uređaja/pribora	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 6080	•
PW 6088	•
Kategorija proizvoda	
Podgradni uređaji/podnožje	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Pociočani lim, plastificiran
Boja	Plemeniti čelik, Fronta od pl.č., plave stij.
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	320
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	692
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	685
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	370
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	740
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	740
Neto težina [kg]	39,20
Bruto masa u kg	39,20