

PT 8301 SL COP [EL VZS BSK]

Sušilica s odvodom zraka, pocinčane stranice, s električnim grijanjem
SlimLine izvedba, s vremenskim upravljanjem za priključak sustava za naplatu.

EAN: 4002514897141 / Materijal: 07883680 / Stari broj materijala: 52830104D

Izvedba i oprema	
Izvedba	SlimLine
Linija	Professional
Prednja strana	Octo plava
Količina punjenja u kg	12,0-15,0
Omjer punjenja	1:25-1:20
Volumen bubnja u l	300,00
Sustav sušenja	Odvod zraka
Otvor vrata [Ø] u mm	520
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Bubanj od plemenitog čelika	•
Sačasti bubanj od plemenitog čelika	Ne
Primjena	
Prikladno za praonice rublja	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	11,50
Odvijanje programa u min.	33
Testirani radni sati	20000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Profifitronic B COP
Mogućnost programiranja	Defin. postavka Parametar
Upravljanje programom	Upravljanje vremenom
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Upravljačka ploča s jednostavnim simbolima	•
Osnovni/ciljani programi	
Osnovni programi	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N AC 380-415V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	12,20-14,50
Ukupna priključna vrijednost u kW	13,60-15,20
Osigurač u A	25
Dimenzije i težina sušilice	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1800
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	711
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1089
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1810
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	800
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1180
Neto masa u kg	139,0
Bruto masa u kg	159
Maksimalno opterećenje poda u N	1584
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoru u Mj/h	1,70
Oprema	
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Filtri velike površine za vlakna	•

- Volumen bubnja 300.00 l 300.00 l, težina punjenja 12.0-15.0 kg
- Najjednostavnije postavljanje – samo 711 mm širine
- Jednostavan transport – moguć podvoz od ispod
- Najkraće vrijeme rada zahvaljujući dijagonalnom vođenju zraka
- Jednostavno rukovanje – i čišćenje, veliki filter za niti

PT 8301 SL COP [EL VZS BSK]

Sušilica s odvodom zraka, pocinčane stranice, s električnim grijanjem

SlimLine izvedba, s vremenskim upravljanjem za priključak sustava za naplatu.

EAN: 4002514897141 / Materijal: 07883680 / Stari broj materijala: 52830104D

Softlift rebra	•
Uvlačivo podnožje	•
Komunikacijski utor	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Mogućnosti priključivanja	
Sustav za naplatu	•
Serijsko sučelje RS 232 (opcija)	•
Optičko sučelje za održavanje	•
Isključivanje vršnog opterećenja/upravljanje energijom (opcija)	•
Norme, ispitivanje i označavanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita od prskanja vode IP X4	•
WEEE	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	•