

PW 5105 Vario [EL LP]

Perilica rublja s električnim grijanjem

sa slobodnim agregatom, najkraćim vremenima rada od 53 min i pumpom za lužinu.



- Volumen bubnja 100 l, težina punjenja 10.0 kg
- Velika raznolikost programa – specifična primjena programa pranja
- Nježna njega rublja zahvaljujući Miele nježnom bubnju
- Posebno učinkovito – niska potrošnja vode i energije
- Optimalno centrifugiranje – Preostala vlag 50 %*, g-Faktor370

* Preostali prikaz vlage toplog ispiranja posljednjeg pranja.

EAN: 4002514905907 / Materijal: 07899160 / Stari broj materijala: 51510505D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Uređaj s prednjim punjenjem
Linija	Octoplus
Prednja strana	Octo plava
Omjer punjenja	1:10
Količina punjenja u kg	10,0
Volumen bubnja u l	100
Otvor vrata [Ø] u mm	370
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Smjer otvaranja vrata	desno
Motor kojem nije potrebno održavanje s pretvaračem frekvencije	•
Patentirani sačasti bubanj	•
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za stambene zgrade i domove	•
Prikladno za čišćenje tekstila	•
Prikladno za praonice i glačaoice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za vatrogasnu i spasilačku službu	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportski klub	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za kućanstvo	•
Podaci o snazi	
Specifična potrošnja vode kod priključka na toplu vodu izražena u l/kg	8,00
Specifična potrošnja energije kod priključka na toplu vodu u kWh/kg	0,06
Trajanje programa kod priključka na hladnu vodu, izraženo u min.	58
Trajanje programa kod priključka na toplu vodu, izraženo u min.	53
Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u %	54
Ostatak vlage pri toplom ispiranju u %	50
Broj okretaja centrifuge u o/min.	1100
g-faktor	370
Testirani radni sati	30000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Profitronic L Vario
Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Podesivi jezici na zaslonu	•

PW 5105 Vario [EL LP]

Perilica rublja s električnim grijanjem

sa slobodnim agregatom, najkraćim vremenima rada od 53 min i pumpom za lužinu.



EAN: 4002514905907 / Materijal: 07899160 / Stari broj materijala: 51510505D

Osnovni / ciljani programi	
Osnovni programi	•
Programi za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Programi za domove za starije i nemoćne osobe	•
Programi za praonice rublja	•
Programi za stambeni prostor	•
Programi za čišćenje tekstila	•
Programi za praonice i glačaoalice rublja	•
Programi za radnje	•
Programi za vatrogasne i spasilačke službe	•
Programi za fakultete, vrtiče i škole	•
Programi za bolnice	•
Programi za restorane brze prehrane	•
Programi za kampove	•
Programi za sportska društva	•
Programi za kozmetičku, wellness i fitness primjenu	•
Programi za privatnu primjenu	•
Programi za liječničke i stomatološke ordinacije	•
Doziranje	
Kartuše za doziranje	3 pretinca
Patentirani adapter za tekuće doziranje	•
Maksimalne mogućnosti priključivanja za dozirne pumpe [broj]	6
Senzor napunjenosti	•
Standardni elektr. priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja u kW	7,95
Ukupna priključna vrijednost u kW	8,20
Osigurač u A	16
Priključak za vodu/odvod vode	
Hladna voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Topla voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Korištena voda (opcija) [broj]	1 x 1/2" sa navojem od 3/4"
Pumpa za lužinu	DN 22
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1020
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	700
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	827
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1215
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	760
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	915
Neto masa u kg	148,0
Bruto masa u kg	159
Maksimalno opterećenje poda u N	2750
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostorijsu u Mj/h	2,80

PW 5105 Vario [EL LP]

Perilica rublja s električnim grijanjem

sa slobodnim agregatom, najkraćim vremenima rada od 53 min i pumpom za lužinu.



EAN: 4002514905907 / Materijal: 07899160 / Stari broj materijala: 51510505D

Oprema	
Nadzor neravnoteže centrifugiranja	•
Dezinfekcijsko ispiranje	•
Nadziranje temperature	•
Posebno grijaće tijelo	•
Automatika količine	•
Brojač protočnog volumena	•
Komunikacijski utor	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Učinkovitost i održivost	
Postotak recikliranja u %	95
Mogućnosti priključivanja	
Sustav za naplatu	•
Optičko sučelje za održavanje	•
Modul čvorišta RS 232 (opcija)	•
Isključivanje vršnog opterećenja/upravljanje energijom (opcija)	•
Kapaciteti	
Maske za zaštitu dišnih puteva [broj]	7
Zaštitna odijela [broj]	1-2
Zaštitne jakne [broj]	2
Sintetička posteljina [broj]	1
Sintetički jastuci [broj]	2
Popluni od perja [broj]	1
Jastuci od perja [broj]	2
Norme, ispitiva. i označavanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita od prskanja vode IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	