

PT 5186 [EL]

Sušilica s odvodom zraka s električnim grijanjem
s najkraćim vremenom rada od 42 min za velike količine rublja.



- Volumen bubnja 180.00 l 180.00 l, težina punjenja 8.0 kg
- Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry
- Jedinствена njega rublja – patentirani sačasti bubanj
- Savršeni rezultati sušenja – promjena smjera okretanja bubnja
- Jednostavno rukovanje- prozorčić i filter velike površine

EAN: 4002514932279 / Materijal: 07937750 / Stari broj materijala: 52518603D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Uređaj s prednjim punjenjem
Linija	Octoplus
Prednja strana	Octo plava
Količina punjenja u kg	8,0
Omjer punjenja	1:22,5
Volumen bubnja u l	180,00
Sustav sušenja	Odvod zraka
Otvor vrata [Ø] u mm	440
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Sačasti bubanj od plemenitog čelika	Da
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama	•
Prikladno za stambene zgrade i domove	•
Prikladno za praonice i glačalice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportski klub	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	6,50
Odvijanje programa u min.	42
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	ProfilLine B Simbol
Mogućnost programiranja	Defin. postavka Parametar
Upravljanje programom	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Upravljačka ploča s jednostavnim simbolima	•
Podesivi jezici na zaslonu	•
Osnovni / ciljani programi	
Osnovni programi	•
Standardni elektr. priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	6,15
Ukupna priključna vrijednost u kW	6,70
Osigurač u A	10
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1020
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	700
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	763
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1215
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	760

PT 5186 [EL]

Sušilica s odvodom zraka s električnim grijanjem
s najkraćim vremenom rada od 42 min za velike količine rublja.



EAN: 4002514932279 / Materijal: 07937750 / Stari broj materijala: 52518603D

Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	820
Neto masa u kg	77,0
Bruto masa u kg	88
Maksimalno opterećenje poda u N	1000
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoriju u Mj/h	1,62
Oprema	
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Aksijalno dovodenje zraka	•
Filtar velike površine	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
Funkcija Nježno	•
Košara za sušilicu (opcija)	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Mogućnosti priključivanja	
Sustav za naplatu	•
Optičko sučelje za održavanje	•
Isključivanje vršnog opterećenja/upravljanje energijom (opcija)	•
Norme, ispitiva. i označavanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita od prskanja vode IP X4	•
WEEE	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	•