

UO 30-60/80

Postolje, otvoreno

za ergonomsko punjenje i pražnjenje perilice posuđa - visina 30 cm.



- Prikladno za svježu vodu – & sustave s vodom (G 8066 i PG 8067)
- Pričvršćenje na perilicu posuđa
- Visina 30, širina 60, dubina 60 cm

EAN: 4002515362686 / Materijal: 09688890 / Stari broj materijala: 67376103D

| Pripadnost proizvoda | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Perilice posuđa sa svježom vodom | • |
| Spremnik za svježu vodu | • |
| Pribor uz uređaj | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8099 | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 407 | • |
| Kategorija proizvoda | |
| Postolje, otvoreno | • |
| Svojstva proizvoda | |
| Materijal | Plemeniti čelik |
| Boja | Plemeniti čelik |
| Standardni električni priključak | |
| Broj faza | 0 |
| Napon u V | 0 |
| Frekvencija u Hz | 0 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 0,00 |
| Osigurač u A | 0 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 317 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 600 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 600 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 310 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 610 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 610 |
| Neto masa u kg | 6,35 |
| Bruto masa u kg | 8,55 |

UO 30-60/80

Postolje, otvoreno

za ergonomsko punjenje i pražnjenje perilice posuđa - visina 30 cm.