

DEF-80
Poklopac uređaja
za podgradne uređaje.



- Prikladno za uređaje serije PG 8055 – PG 8059
- Dostupno u plemenitom čeliku i u bijeloj boji
- Visina 1,5, širina 60, dubina 60 cm

EAN: 4002515385180 / Materijal: 09736640 / Stari broj materijala: 67216006D

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuda sa svježom vodom	•
Pribor uz uređaj	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Kategorija proizvoda	
Pribor za podgradne uređaje	•
Materijal za ugradnju	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Pocinčani lim, lopoč bijela
Boja	Lopoč bijela
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	15
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	600
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	600
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	32
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	615
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	50
Neto masa u kg	0,30
Bruto masa u kg	0,51