

TE P 2000

Patrona za djelomičnu demineralizaciju
za optimalan sustav za obradu vode.

EAN: 4002515405321 / Materijal: 09773440 / Stari broj materijala: 67809601D



- Maks. protok: 450 l/h
- Stanje potrošenosti mjerivo putem mjeraca protoka FlowMeter FM
- Maks. temperatura dovoda vode 40 °C – tlak 0,5-10 bar
- Sadržaj smole 12,5 litara
- Kapacitet omekš. vode kod karbonatne tvrdoće od 10 °dH: 11,8 m³

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuđa sa svježom vodom	•
Spremnik za svježu vodu	•
Protočni spremnik za vodu perilice posuđa	•
Pribor uz uređaj	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE P 2000

Patrona za djelomičnu demineralizaciju
za optimalan sustav za obradu vode.

EAN: 4002515405321 / Materijal: 09773440 / Stari broj materijala: 67809601D



PTD 703	•
PTD 704	•
Kategorija proizvoda	
Sustav za obradu vode	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	410
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	0
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	300
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	250
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	420
Promjer u mm	230
Neto masa u kg	14,06
Bruto masa u kg	14,46