

DA 6066 W Wing

Zidne nape

sa štedljivim LED osvjetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



- Slobodan prostor u visini glave – sa staklenim zaslonom širine 598 mm
- Snažan – 650 m³/h na Booster stupnju
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Sigurno i lako za čišćenje – Miele CleanCover
- Prikladno svakoj stambenoj situaciji – odvod i kruženje zraka



EAN: 4002515564745 / Materijal: 10081660 / Stari broj materijala: 28606630D

Izvedba i dizajn	
Boja uređaja	Briljantno bijela
Izvedba	
Zidna napa	•
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 25-P
Komfor pri korištenju	
Elektroničko upravljanje	•
Upravljanje	Tipp tipke s LED
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Booster stupnjevi	1
Učinkovitost i održivost	
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini	70,4
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	B
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	B
Razred učinkovitosti dinamike fluida	B
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Komfor pri održavanju	
Unutrašnjost zaslona za paru laka za čišćenje – CleanCover	•
Sustav filtracije	
Broj filtera za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10-slojnih)	1
Osvjetljenje	
Broj x W	2 x 4,5 W
Jačina osvjetljenja u lx	400 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na izmjeničnu struju (izmjenični motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	200
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	300
Protok zraka na stupnju 3 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	400
Protok zraka na stupnju 1 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	650
Jačina zvuka za stupnju 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	40,0
Jačina zvuka za stupnju 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	48,0
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	54,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	66,0
Zvučni tlak na stupnju 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	25,0
Zvučni tlak na stupnju 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	33,0
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	39,0

DA 6066 W Wing

Zidne nape

sa štedljivim LED osvjetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



EAN: 4002515564745 / Materijal: 10081660 / Stari broj materijala: 28606630D

Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 51,0

Kruženje zraka

Protok zraka na stupnju 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591	120
Protok zraka na stupnju 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591	220
Protok zraka na stupnju 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591	320
Protok zraka na stupnju 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591	520
Jačina zvuka za stupnju 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	48,0
Jačina zvuka za stupnju 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	55,0
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	62,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	71,0
Zvučni tlak na stupnju 1 (dB(A) re 20 μPa) u skladu sa EN 60704-2-13	33,0
Zvučni tlak na stupnju 2 (dB(A) re 20 μPa) u skladu sa EN 60704-2-13	41,0
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 μPa) u skladu sa EN 60704-2-13	47,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	56,0

Sigurnost

Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•

Tehnički podaci

Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	547
Ukupna visina kuhinjske nape u načinu rada na kruženje zraka u mm	547
Širina kućišta nape u mm	598
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	547
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	547
Visina kućišta nape u mm	547
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	547
Dubina kućišta nape u mm	523
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	547
Neto težina u kg	17,0
Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Fiksni priključak	•
Minimalna visina iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Minimalni sigurnosni razmak iznad plinske ploče (maks. 12.6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4.5 kW) u mm	650
Broj faza	1
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,20
Napon u V	230
Osigurač u A	10

DA 6066 W Wing

Zidne nape

sa štedljivim LED osvetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



EAN: 4002515564745 / Materijal: 10081660 / Stari broj materijala: 28606630D

Frekvencija u Hz	50
------------------	----

Upute za montažu	
-------------------------	--

Priključak za odvod zraka gore	•
--------------------------------	---

Priključak za odvod zraka gore i straga	•
---	---

Promjer ispušnog nastavka u mm	150
--------------------------------	-----

Isporučeni pribor	
--------------------------	--

Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
--	---

Dodatni pribor	
-----------------------	--


Regenerirajući aktivni ugljeni filter	DKF 25-R
---------------------------------------	----------

Dimovod	DADC 6000
---------	-----------

DA 6066 W Wing

Zidne nape

sa štedljivim LED osvetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



DA 6066 W – Black wing (Sach)