


U 645-S

Košara

s nakošenim držačima za poboljšano pranje i sušenje 20 čaša.



- 20 Pretinac, veličina pretinca 113 mm x 90 mm mm
- Opremljeno visokim gornjim okvirom
- Visina 104/206/266, Š 500 (uključ. krila za gastro 530), D 500 mm
- Ukļu. set za produ. koji se sastoji od kratkog i dugog produže

EAN: 4002515673577 / Materijal: 10322520 / Stari broj materijala: 67664501D


Pripadnost proizvoda	
Perilice posuđa sa svježom vodom	•
Spremnik za svježiu vodu	•
Protočni spremnik za vodu perilice posuđa	•
Pribor uz uređaj	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 645-S

Košara

s nakošenim držačima za poboljšano pranje i sušenje 20 čaša.

EAN: 4002515673577 / Materijal: 10322520 / Stari broj materijala: 67664501D



<b>Kategorija proizvoda</b>	
Košara za čaše	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plastika
Boja	Plava, Žuto
Broj pretinaca	20
Širina pretinca u mm	113
Duljina pretinca u mm	90
<b>Kapacitet</b>	
Čaše visine 140–175 mm [broj]	20
Čaše visine 200–230 mm [broj]	20
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	266
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	500
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	500
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	135
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	540
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	540
Neto masa u kg	3,00
Bruto masa u kg	4,00